

تاهجات الة ددعتم ةقاطلا ةيلاع ةيبكوك ةيورك ةنحطم

رصننل مقرر: KT-P2000E



Introduction

ةنحطم الة نم قشتم ديدج جتنم وه KT-P2000E عم ةقاطلا ةيلاع ةيودومللا ةيبكوك الة يورك الة جتنم الة زيمتي الة .ةجرد 360 نارود ةفيظو ةيلاع ةيسأر الة يورك الة ةنحطم الة صئاصخب ةفيظوب أضيأ زيمتي لب ، بسحف ةقاطلا ةيبكوك الة مسجلل ةجرد 360 ةيوازب ةديرف نارود

ديزملل فرع

نحطلل أدبم	لكاتنحال او ريتأتلل ةوق
ةبسانم الة داوم الة	ةبالصلل ةطس وتمو ةريغص ةش ةبطر وأ ةفاج
داوم الة لادخ مجح	< 10 مم
داوم الة جارخ مجح	0.1-20 مم
ةجلل عم الة مجح	2000 لم
صرق الة ةعرس	ةقيقي د/ةرود 800
نحطلل ةدام	لكيم اريسي ؛نتسجنتللا ديبرك قيقع أدصلل مواقم ذالوف بلصل ذالوف لخ. ل. نوليان
يبكوك الة صرق الة ةحاسم ةكرخ عصو	ةجرد 360 ةريغتم ةيبكوك ةكرخ X Y روحم الة
كرح الة ةوق	طاو 870 ، زتره 50-60 ، ددرتم رايت تلوف 200-240 /تلوف 100-120
يفاصلل نرولل	محك 233
داعبالل	مم 780 عافت راللا * 685 ضرع الة * 1120 لوطلا
ةيام الة يوتسم	IP65
ةدوخلل رييعم	CE