

ةقاطلا ةيلاع ةيبكوك ةيورك ةنحطم

رصنعنل مرق: KT-P2000



ةمدقم

تانيعلل ةلاعفل او ةعيرسلا ةجلالعمل برب ةيلاع ةيبكوكلا تاركلا ةنوحاط مادختساب ةددعت مادعملا هذه رفوت. ةقاطلا F-P2000. ةزاتمم نحت تاردقو آقيقد أمكحت تامادختسالا نحت ةيوعوأب زيمنتو، تاربتخملل ةيلالتم يهو ةيجاتنإل او نامزتملا رابتخالل ةددعت ل لصفب جئاتنلا لصفأ قح. ةيلالعل اهتازي مو جمدملا اهل كي هو حيرملا اهم يمصت، داوملا نم ةعساو ةعومجمل ةيلالتم. ةمدقتملا قستم لكشب تاميسجلل مجح ليلقت نمضتو ةضفخنم ةنايصو.

ديزملل فرع

حتنملا مسا	ةقاطلا ةيلاع ةيبكوك ةيورك ةنحطم
ليدوملا	F-P2000
ةجلالعمل أدبم	مدصلل ةوق كاكحتا ةوق
قيبطتلا ةنيص صئاصخ	ةضفخنم وأ ةفاج ةجوزل شه ةضفخنم ىل ةطسوتم ةبالص معان
ةجلالعمل اغون	طلخ نحت قحس
نحتل مجحلى صقألا دحل	10 مم
ةنيعلل تاميسج مجح قاطن	رتموريك م 0.1-20
ةجلالعمل مجحلى صقألا دحل	2000 لم
نازحل يوصقلا ةعرسلا ةيوركلا ةنحطملا	ةقيقد/ةف 800
لاسزالل عضو	يبوروالل رايعملا
ءاضفلا ةكرخ عضو	X روحم لل ةيبكوك ةكرخ
ةفيطوللا	رايتلا عاطقنا ةركاذ تيقت ئراوطل فاقيا عطقتم و لصاوتم ليغشت رطخل ليغشتلال و دئازلا ليلحتلا نم ةيماح ئئابرهكلا
ةيافصا تازيم	ةراجل ديدبت ةراجل ديدبت LED ةءاء
ةيوركلا ةنحطملا نازح ةدام	MC نوليانلا أدصلل مواقملا ذالوفلا قيقلعلا اينوكريز نتسجننتلا ديبرك ةيرايتخال داوملا نم اهريغو
ةيوركلا ةنحطملا تانازح ددع	4
ةركلا ةنحطم نازح مجح	500 لم
نحتللا ةرك ةدام	خ. أدصلل مواقملا ذالوفلا قيقلعلا اينوكريزلا نتسجننتلا ديبرك
نحتللا ةقيرط	بطرل نحتللا فاجل نحتللا
ئئابرهكلا فصولا	100-120V/200-240VAC, 50-60Hz, 750W
ةقاطلا ذفنم	خ. ليطيربلا رايعملا يكييرمال رايعملا يبوروالل رايعملا نيطولل رايعملا
يافصلا نزولا	مك 92

