

# جودزمل انخلا عون) ةقاطلا ةيلاع ةيزازتها ةيورك ةنحطم

رصنعن ل مقرر: KT-VB200



## Introduction

نن ةرابع ةقاطلا ةيلاع ةيزازتها ةركلا ةنحطم مدختست . ةيببتم ةريغص ةيربتم نمحط ةادأ 1700 ددرتلا يلاع داعبالا يثالث آزازتها ةجيتن ققحت ةنيعل لعجل ةقيقدل/ةفل . طلخل وأ نحلطلا .

## ديزمل فرعا

نحلح مئجل يصقألا دحلا	< 1 مم
ةنعل تاميسج مئج قاطن	0.1-20 رتموركيم
ةعلاعمل مئجل يصقألا دحلا	160 لم
ةنيعل ةيجاتنل ينألا دحلا	1g
يوركلا ةنحطل انخ ةعرس	1700 ةقيقدل/ةفل
ةيوركلا ةنحطملا ةرح ةكرح عوصو	ددرتلا ةيلاع ددرتلا ةيلاع داعبالا ةيثالث ةكرح
ةيوركلا ةنحطملا ةدام	يرايخا أدصلل مواقم ذالوف   اينوكرز   نئسغنئلا ديبرك
ةيوركلا ةنحطملا رارح ددع	2
ةيوركلا ةنحطملا انخ مئج	يرايخا لم 80 / لم 50 / لم 25
نحلطلا ةرك ةدام	يرايخا أدصلل مواقم ذالوف   اينوكرز   نئسغنئلا ديبرك
نحلطلا ةقيرط	غيرفتلاب نحلطلا   بطرلا نحلطلا   فاجلا نحلطلا
يئابرهكلا فصولا	طاو 500 ، زتره 50-60 ، ددرتم راي تلووف 220
ةقاطلا ذفنم	خل ، يناطيربلا رايعلما   يكييرمألا رايعلما   يبوروألا رايعلما   ينطولا رايعلما
يفاصللا نزولا	مئج 68
(عافتارالا * صرعلا * لوطالا) داعبالا	مئج 620*320*268
ةياملحلا ةئف	IP65
ةيسايقلا ةفصاوملا	CE