

ةقاطلا ةيلاع ةيزازتهالا ةركلا ةنحطم

رصنعنل مقرر: KT-BM500



ةمدقم

يه ةقاطلا ةيلاع ةيزازتهالا ةركلا ةنحطم فئاطولا ةددعتم ةيربتم ةيورك ةنحطم حطس عون .ةيلاعلا ةقاطلا يلع رثؤت و حجراتت حرم ، مخرجل ريغص ، لئغشتلا لهس ةلواطلا نم أو .

ديزملل فرعا

حتمنل مسا	ةنحطهالا ةقاطلا ةيلاع ةيزازتهالا ةركلا ةنحطم	ةنحطهالا ةقاطلا ةيلاع ةيزازتهالا ةركلا ةنحطم ةصنملا ةرارحل ةجرد عون	ةيلاع ةيزازتهالا ةركلا ةنحطم ةصنملا ةددعتم ةقاطلا
جذومن	KT-BM500	KT-BM500-L	KT-BM500-P
لصومل لىصقألا مخرجل نحلل لب			
ةنحطهالا مخرج قاطن تامسجلا	رتموركم ~ 0.1		
نحطهالا ةقيرط	غارفلل نحط بطر نحط فاج نحط	نحطهالا غارفلل نحط بطر نحط فاج نحط دربملا	غارفلل نحط بطر نحط فاج نحط
ددعتم ةنحطهالا (بللعل)	2		6
ةركل ةقيرط	Y فرح لكش يلع سوق لكش يلع ددرتلا ةيلاع ةيددرت ةكرح		
زازتهالا ددرت	ةقيرط / ص 180-1800		
ميات شامس كسالاك	ةنيات 10-60		
ةركلا ةنحطم داوملا	نوليان PTFE مويونوكزلل ديسكأ نتنسجنتلا ديبرك لئس سئلناس بلص بلص لئس سئلناس	اينوكزلل نتنسجنتلا ديبرك لئس سئلناس	
نارخل لىصقألا مخرجل ةركلا ةنحطهالا	لم 2 × 125		لم 6 × 125
ةركل ةنحطهالا ةقيرط	يغرب ميزب		
ةركلا مخرج نحط	يرايتخا لم 1-30		
ةيوركلا داوملا نحط	لئس سئلناس قيرقلا مويونوكزلل ديسكأ نتنسجنتلا ديبرك		
مكحنتلا ةقيرط	ددرتلا يف مكحنتلا		
يئابرهكلل فصولا	طاو 750 ، زتره 50-60 ، ددرتم رايت تلوفا 200-240 تلوفا 100-120		
ةقاطلا ذفنم	خ. لئس سئلناس لئس سئلناس لئس سئلناس لئس سئلناس لئس سئلناس		
يافاصلل نزولا	مكح 126		
قمعل او ضرعلا (داعبالا) (عافتارال او)	680 * 540 * 320		
ةيماحلا ةئف	IP30		
رايعم	م		