

## ةقاطلا ةيلع ةيزازتهالا ةركلا ةنحطم

رصنعنل مقرر: KT-BM500



### ةمدقم

يه ةقاطلا ةيلع ةيزازتهالا ةركلا ةنحطم فئاطولا ةددعتم ةيربتم ةيورك ةنحطم حطس عون .ةيلعلا ةقاطلا ةيلع رثؤت و حجراتت حرم ، مخرجل ريغص ، لئغشتلا لهس ةلواطلا نم أو .

### ديزملل فرع

حتمنل مس	ةنحطمة ةقاطلا ةيلع ةيزازتهالا ةركلا ةنحطم	ةنحطمة ةقاطلا ةيلع ةيزازتهالا ةركلا ةنحطم ةصنفنملا ةرارحل ةجرون	ةيلع ةيزازتهالا ةركلا ةنحطم ةصنفنملا ةقاطلا
جذومن	KT-BM500	KT-BM500-L	KT-BM500-P
لصومل ةصقألا مخرجل ةنحطمة			
ةنحطمة مخرج قاطن ةصنفنملا	~ 0.1 رتموركم		
نحطمة ةقيرط	غارفلل نحط   بطر نحط   فاج نحط	نحطلا   غارفلل نحط   بطر نحط   فاج نحط   ةرلم	غارفلل نحط   بطر نحط   فاج نحط
ددنحطمة ةصنفنملا (بللعل)	2		6
ةنحطمة ةقيرط	Y فرح لكش ةيلع سوق لكش ةيلع ددرتلا ةيلع ةيددرت ةنحطمة		
زازتهالا ددرت	ةقيرط / ص 180-1800		
ميات شامس كئسالاك	ةنحطمة 10-60		
ةركلا ةنحطمة داوملا	نوليان   PTFE   مويونوكزللا دئسكأ   نئسجنئلا دئبرك لئس سئلنئاس   بلص بلص   لئس سئلنئاس	اينوكزللا نئسجنئلا دئبرك   لئس سئلنئاس	
نارخل ةصقألا مخرجل ةركلا ةنحطمة	م 2 × 125		م 6 × 125
ةنحطمة ةقيرط	يغرب مئزب		
ةركلا مخرج نحط	م 1-30		
ةيوركلا داوملا نحط	لئس سئلنئاس   قئقئعلا   مويونوكزللا دئسكأ   نئسجنئلا دئبرك		
مكحئلا ةقيرط	ددرتلا ي ف مكحئلا		
يئابرهكلا فصولا	طاو 750 ، زتره 50-60 ، ددرتم رايئ تلوف 200-240   تلوف 100-120		
ةقاطلا ةصنفنملا	خ.   لئس سئلنئاس رايئ عملا   يئرمألا رايئ عملا   يئروألا رايئ عملا   نئسجنئلا رايئ عملا		
يئاصلل نزلولا	م 126		
قمةل او ضرعلا (داعبالا (عافتارالا	م 680 * 540 * 320		
ةنحطمة ةقيرط	IP30		
رايئ عم	م		