

## KT-VHE: رصنع ال مقور



## ةمدقم

ءاوهل اغيرفتب ةيرب تخم ةسناجم بلحتسم  
تارضحتسمو ةينالديصل تابلحتسم لل  
ءاوهل عزنو، صقل اللع طلخ. ةذغل او لئمجت الل  
10 ل رتل 1 نم ريوطتل لباقو، غيرفتلاب  
!نأل ءاربخل ةروشم لعل لصح. رتل

## ديزمل فرعا

| KT-VHE-1                                                                          | KT-VHE-2                       | KT-VHE-5                       | KT-VHE-10                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 100-1000                                                                          | 100-2000                       | 500-5000                       | 1000-10000                     |
| 0-230                                                                             | 0-230                          | 0-230                          | 0-230                          |
| PTFE رادج ةطش كم عم ةاسرمل عون م SUS316L ةاسرم                                    |                                |                                |                                |
| 100000CP                                                                          | 100000CP                       | 100000CP                       | 150000CP                       |
| 120W                                                                              | 150W                           | 150W                           | 300W                           |
| 500-1000                                                                          | 600-2000                       | 2500-5000                      | 5000-10000                     |
| 8000-28000                                                                        | 8000-28000                     | 8000-30000                     | 8000-30000                     |
| 20DG                                                                              | 25DG                           | 25DG                           | 25DG 25DG                      |
| 1300W                                                                             | 1300W                          | 1300W                          | 1300W                          |
| هجرة ،ةذغذالت ،سن اجمالت ،غ،يرفرتالت ،ك،يرحتالت ،ةطايحت اذفانم 3 + رابسم .رارحالت |                                |                                |                                |
| 300                                                                               | 300                            | 500                            | 500                            |
| 120°C                                                                             | 120°C                          | 120°C                          | 120°C                          |
| -0.098                                                                            | -0.098                         | -0.098                         | -0.098                         |
| زتره 50 تلوف 220 ددرتم رايت                                                       | تلوف 220 ددرتم رايت<br>زتره 50 | تلوف 220 ددرتم رايت<br>زتره 50 | تلوف 220 ددرتم رايت<br>زتره 50 |
| 35                                                                                | 40                             | 50                             | 55                             |
| 400×650×1100                                                                      | 400×650×1100                   | 600×450×1100                   | 600×480×1200                   |
| KT-VHE-1S                                                                         | KT-VHE-2S                      | KT-VHE-5S                      | KT-VHE-10S                     |
| 100-1000                                                                          | 100-2000                       | 500-5000                       | 1000-10000                     |
| 0-230                                                                             | 0-230                          | 0-230                          | 0-230                          |
| PTFE رادج ةطش كم عم ةاسرمل عون م SUS316L ةاسرم                                    |                                |                                |                                |
| 100000CP                                                                          | 100000CP                       | 100000CP                       | 150000CP                       |

| هم لعمال                         | KT-VHE-1                                                                          | KT-VHE-2                     | KT-VHE-5                     | KT-VHE-10                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| هم لعمال                         | KT-VHE-1S                                                                         | KT-VHE-2S                    | KT-VHE-5S                    | KT-VHE-10S                   |
| كبرحتا ؤوق                       | 120W                                                                              | 150W                         | 150W                         | 300W                         |
| بالحتسالال مجح                   | لم 500-1000                                                                       | لم 600-2000                  | لم 2500-5000                 | لم 5000-10000                |
| هسناجال اعرس قاطن                | هقيقدلا يف ؤرود 8000-28000                                                        | يف ؤرود 8000-28000 هقيقدلا   | يف ؤرود 8000-30000 هقيقدلا   | يف ؤرود 8000-30000 هقيقدلا   |
| سناجال سار زارط                  | 20DG                                                                              | 25DG                         | 25DG                         | 25DG 25DG                    |
| سناجال ؤقاط                      | 1300W                                                                             | 1300W                        | 1300W                        | 1300W                        |
| لعاالم ؤدام                      | 316L اءصلل مواالم اءالوف                                                          |                              |                              |                              |
| لعاالم اءاع ذفانم                | هءردو، هءذغءالو، هسناجالو، غفرءءالو، كبرءءالو<br>هسءاوءا ذفانم 3 + رابسم. ؤرارءال |                              |                              |                              |
| عفرل طوش                         | مم 300                                                                            | مم 300                       | مم 500                       | مم 500                       |
| ل.م.ع.ل ؤرارء هءرد. ؤصاال اءال   | 120°C                                                                             | 120°C                        | 120°C                        | 120°C                        |
| هقءقءء نكمم ل غفرءءال            | للكساب اءم -0.098                                                                 | للكساب اءم -0.098            | للكساب اءم -0.098            | للكساب اءم -0.098            |
| هقاطل رءصم                       | زءره 50 ءلوف 220 ءءرم راء                                                         | ءلوف 220 ءءرم راء<br>زءره 50 | ءلوف 220 ءءرم راء<br>زءره 50 | ءلوف 220 ءءرم راء<br>زءره 50 |
| ففاصل نزل                        | مءك 35                                                                            | مءك 40                       | مءك 50                       | مءك 55                       |
| ءاعاال<br>(عااءالال×صءعال×لوطال) | مم 400×650×1100                                                                   | مم 400×650×1100              | مم 600×450×1100              | مم 600×480×1200              |