

# طغض اللاي بوبنأ نرف

رصن عل ا م قر: KT-PTF



## Introduction

نرف KT-PTF طغض اللاي بوبنأ نرف  
يباجي طغض ةمواقم و ذ مسقنم جدمم ي بوبنأ  
ةجرد 1100 لى ل لصت لمعل ة راح ةجرد . ةيوق  
لمعي . ل اكساب اجم 15 لى لصي طغضو ةيويم  
ي. لعل اغيرفتل و ا مكحتل و ج تحت اضيأ

## ديزل ا فرع

نرفل زارط	KT-PTF	KT-PTF Pro
ة راحل ةجرد يف مكحتل زاغ	PID ةيم قرر مكحت ةدحو	سمللاب لمعت PID مكحت ةشاش
جم اربل ا ددعت م ق بسم دادع	ال	معن
يئابرهكل ا راي تل ا طاقن ا ليغشت ةداع	ال	معن
يوصقلا ة راحل ةجرد	1100°C	
ةتبات لمع ة راح ةجرد	1000°C	
نرفل بوبنأ ةدام	قائفال لكيل ا هساسأ ةكيبس	
نرفل بوبنأ رطق	م م 50/60/80/100	
نيخسستل ةقطنم لوط	م م 300 / 450 / 600 / 800	
نيخسستل ةقطنم ةيمك	قطانم 1-10	
غارفل ا متخ لولحم	بصلل اساحل ا نم برسستل ةعانم ةقلع عم SS 304 ةفش	
ردقم ال اغيرفتل طغض	0.001Pa/10E5 torr	
ردقم ال بجوم ال طغض	ل اكساب اجم 15	
ةفرغل ةدام	ةيناباي ال AI203 انيمول ال ا فاي ل	
نيخسستل رصنع	ك ال س ا Cr2Al2Mo2	
ة راحل ةجرد رعشتسم	K عونل ا نم يرارح جور ةانب	
ة راحل ةجرد يف مكحتل ةقد	±1°C	
ة راحل ةجرد دحوت	±5°C	
ةيئابرهكل ةقاطل ا رصم	زتره 50/60 ، تلوف 110-220 ددرتم راي	

نيخسستل ةقطنم لوطو يرال ا قائفال لكيل ا لئابس يلع مئاقل ا بوبنأ ال م جح صيصخت نمك ي

دحوي ال	فصولا	ةيمكلل
1	نرف	1
2	انيمول ا بوبنأ	1
3	ءاوله الاغيرفت ةفش	2
4	ةيبوبنأ ةيرارح ةلتك	2
5	ةيبوبنأ ال ةيرارح ال ةلتكل ا طاع	1

6	ەراحرلل مواقم زافق	1
7	ليغش تاللا ليلد	1