

تاربتخم لل طغضلا يل اع ي بوبنأ نرف

KT-PTF :رصن عل مقرر

ةمدقم

نرف KT-PTF طغضلا يل اع ي بوبنأ نرف طغضلل ةيوق ةمواقم عم مسقم جمد ي بوبنأ ةجرد 1100 ل لصت لمعل ةراح ةجرد ، ي باجي إل لمعي . ل اكساب اجي م 15 ل لصي طغضو ةيؤم يل اع غارف وأ هي م كحتم وج تحت أضيأ

ديزمل افرع



نرف ال ج دوم	KT-PTF	KT-PTF Pro
ةراح ال ةجرد م كحتم	ي مقرر PID م كحتم	سمل ةشاشب PID م كحتم
ةددعت م جامنرب تادادع	ال	مغن
رايتل اعاطقن دعب ليغشتل ةداع	ال	مغن
ةراح ال ةجرد ل صقأل دحل	ةيؤم ةجرد 1100	
ةتباتل لمعل ةراح ةجرد	ةيؤم ةجرد 1000	
نرف ال بوبنأ ةدام	ل كنل نم ةقئاف كئابس	
نرف ال بوبنأ رطق	مم 50 / 60 / 80 / 100	
نرخستل ةقطنم لوط	مم 300 / 450 / 600 / 800	
نرخستل قطانم ددع	قطانم 1-10	
غارفل متخ ل ح	ةبلص ةيساحن متخ ةقلح عم SS 304 ةفش	
ردقم لغارف طغض	روت 10E5 / ل اكساب 0.001	
ردقم ال ي باجي إل طغض	ل اكساب اجي م 15	
ةرحل ةدام	Al2O3 ةيناباي اني مولأ فاي ل	
نرخستل رصنع	Cr2Al2Mo2 كلل فلم	
ةراح ال ةجرد رخشتم	جدم K عونل نم يرار جودرم	
ةراح ال ةجرد ي م كحتم ةقد	ةيؤم ةجرد ±1	
ةراح ال ةجرد ديحوت	ةيؤم ةجرد ±5	
ةيؤم ةقطنم ال ةقطنم دورم	زتره 50/60 ، تلوف 110-220 ددرتم رايت	

نرخستل قطانم لاوطأو رخأل ةقئاف ال كنل ال كئابس بي بانأ انا صيصخت نكم ي

مقرر	فصولا	ةيم كلل
1	نرف	1
2	ةقئاف ال كنل ال كئابس بوبنأ	1
3	غارف ةفش	2
4	بوبنألل ةيرار ةلتك	2
5	بوبنألل ةيرار ةلتك فاطح	1

6	ةرارحلل مواقم رافق	1
7	لغشتلا ليلد	1