

مدل تاني عجل عمل عرسال يلا ع يبت كم يزكرم درط زاج

رصنعال مقرر: KT-HPD



عمدقم

يلاع يزكرم لدرطلل Kintek زاج فشكلا تاني عجل عمل ببتكم لحطسل عرسال يلاثم. كربتخم يف عقدو رارق تساو عافكب يثحبلاو يري رسال مادختسالل

ديزمال فرع

عمل عمل	تافصاومل
صرع	LCD شاشة
يوصقلا عرسال	عقيدلا يف عرود 16,500
عرسلال يف مكحتال عقد	عقيدلا يف عرود ± 10
يوصقلا عيبسنل يزكرم لدرطال عوق (RCF)	$18,757 \times g$
يوصقلا عرسال	لم 12×5
عفرعال رطق	مم $\Phi 200$
تقؤملا قاطن	عقيد 59 و عاس 99 لىل عينا 1
عاضوصل يوتسم	لب سىد ≤ 65
عاطال رصم	زتره 50 تلوف ± 22 تلوف 220 ددرتم رايت
عاطال كالهتسا	طاو 420
يفاصل نزول	مك 19
(عافتالال \times صرع \times لوطال) داعبال	مم $360 \times 285 \times 258$