

KT-WXB: رصنع لى مقر



ةمدقم

وعرسل الة لاء ة ربتخلم ءن حطم ال ءه زيمت
رءاف ال أءلل مواءم ال ءالوف ال نم ءارفش
أريض ء رفوي امم ، ءصصختم قءس ءفرغو
ءقءب و ءولءل نم أا لاء و ءانل لل ءا عا ررس
ءل الءم . (mesh) ءكبش 200 ل ال لء
، ءارزل ال ءالءم ل ءل ءءءب ال ءاقببءل
ءعانصل الو ، مءف الو ، اءءول و لءل الو ، ءل ءل
ءانل ءل ءل ءقءل ءا ءرء ل صقأ ب لءل ءل
ءل ءل ءل .

ديزمل فرعا

هيسئئرل ءئالف	فصول	قېبطل
سايقالو دجومل مضهلل ەريورس رتمېلمل نود ءقستم قىچاسم جتنى فىفطل.	تانىعو، تاتابنلن قاروا، رۇدۇب، لىصىحامال، ءافالچا بوبالحنط، تالفامالو تانىذىلم لىلحتل ءففءفم لىرئال.	ءبئرئال مولعو ءعارزل
ئولتولننم ئءللل موافم لىلوفل نم ءوونصل سمالئال حطسا ءىنل ءاقنل عل طافءا ءافءل نىب لءابلئال.	(APIs)، طشنلن ءىئاللىصل تانوكملو، ءئاسلا باشعال قحس، صراقال تابلكرئو، ءاءاوسالو.	بطلالو ءلىصلى ءىلقلئال
ءىل ءىنءم ءافوصم عم لمالئل لمئال ءىءش ءىلوفل تارفش كىكىكلىلم لكئال نم رءقل لاقب ءبالصل.	بلبل تاننىعو، زئراوكالو، تامالخالو، نءاعمالو، رىوصل قائلر قحس ICP، ءا XRF لىلحتل لبق لىولوىلچل.	للىولوىلچل فاشكئسالو نىنءئلالو
ءىنل مىسقل نمصئو بوبولرل ئاىق ءنءم ءىرسل ءلالعالم قارئال تارابلئال ءلئمالم.	لىلحتلل ءىنوبركل ءاومالو، كوكالو، مءف، مءفل تاننىسنءا، رىرلرل ءمىقل ءىءءو بىبىرقلئال.	ءقلاطالو مءفل ئاىابا
NIR فىط لىلحتل (mesh) كئبش 200 لى 40 نم قلىق ءئاسئالئال قحى ءىئاللىملىك بىكرئال رابلئال قىقلىءل.	لبابولئالو، تانلوىلچل فالعال تلىركو، ءففءم لىئالذال ءاومالو، نط، ءىئالذال تاللمكالم.	ءبقلارمو ءىئالال مولعو ءءوالم
ءىلوالل تارابلئال نم سلسلل ءسولئال نم كئم لىرئال ءافءل مءاأ ءىرلىك تانلىل لىلعل لىلغش لىل ءىرسل.	قارمالمو ءىلءامال ئولبالب تاربلئال فى مءال تاننىل رىصءء ءىلءانصل ءىللىلحتل.	رابلئالو امىءىءال كئال ءاومالم

[illegible]

مقر فصل	كبح الماء (طاو)	في انرودا عرسال (عقيد/أرود)	($\times$ رطوق) ححس الة فرع داعبا (مم، عا، ابرال)	($\leq$) ععدل عس ى صقا (مارح)	($\times$ رطوق) الة لك ال داعبا (مم، عا، ابرال)
KT-WXB-80	طاو 200	عقيد/أرود 10,000	مم 80×40	مارح 80	مم $\Phi 110 \times 210$
KT-WXB-100	طاو 650	عقيد/أرود 25,000	مم $\Phi 100 \times 40$	مارح 100	مم $\Phi 160 \times 320$

فصل الامور	نرحم الوق (طاو)	هينارودلا عرسلا (ةقيقد/ةرود)	× رطقلا) حسلال فرع داعبا (مم، عافتالال)	≤ عفتدلل عس ىصقا (ماح)	× رطقلا) هيلكلال داعبالا (مم، عافتالال)
KT-WXB-200	طاو 1,200	ةقيقد/ةرود 28,000	مم 125 × 56 Φ	ماح 200	مم 170 × 300 Φ
KT-WXB-300	طاو 1,500	ةقيقد/ةرود 28,000	مم 140 × 57 Φ	ماح 300	مم 170 × 300 Φ
KT-WXB-400	طاو 1,650	ةقيقد/ةرود 28,000	مم 160 × 60 Φ	ماح 400	مم 160 × 800 Φ
KT-WXB-500	طاو 1,800	ةقيقد/ةرود 28,000	مم 175 × 90 Φ	ماح 500	مم 175 × 420 Φ
KT-WXB-800	طاو 1,900	ةقيقد/ةرود 28,000	مم 190 × 90 Φ	ماح 800	مم 175 × 420 Φ
KT-WXB-1000	طاو 2,000	ةقيقد/ةرود 25,000	مم 210 × 90 Φ	ماح 1,000	مم 210 × 410 Φ
KT-WXB-1500	طاو 2,100	ةقيقد/ةرود 25,000	مم 240 × 100 Φ	ماح 1,500	مم 240 × 430 Φ
KT-WXB-2000	طاو 2,200	ةقيقد/ةرود 25,000	مم 240 × 100 Φ	ماح 2,000	مم 240 × 430 Φ