

## ةيلاع ةرارح ةجرذب قبسملل ديبلتلاو رهصلال نرف

رصنعلا مقرر: KT-MD



### ةمدقم

ةجرذب قبسملل ديبلتلاو رهصلال نرف KT-MD تايلمع عم كيماييسلا داومل ةيلاعلا ةرارحلا تانوكم لل يلاثم .ةفلتخملا ليكشتلا NFC و MLCC لثم ةينورتكلإلا

### ديزملال فرعا

|                              |   |                  |                |
|------------------------------|---|------------------|----------------|
| نرفلا جومون                  | KT-MD   |                  |                |
| ةتبات لمع ةرارح ةجرذب        | 1100/1300   |                  |                |
| ةفرغلا ةدام                  | ةينابابلا انيمولال فايلا                              |                  |                |
| نرخسلا رصنع                  | نوكيوليسلا ديبرك / كالسالال فئافل Cr2Al2Mo2           |                  |                |
| نرخسلا لدعم                  | 0-20 °C / ةقيد  |                  |                |
| ةرارحلا ةجرذب راعشستسا زااح  | K / S عون نم نايرارح ناچوز                            |                  |                |
| ةرارحلا ةجرذب يف مكحت        | سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحت زااح / PID يمقرر مكحت زااح |                  |                |
| ةرارحلا ةجرذب يف مكحتلا ةقد  | ± 1   |                  |                |
| ةينابرهكلا ةقاطلا تادادما    | AC200-440V , 50/60 زتره                               |                  |                |
| ةيسايقلا ةفرغلا تاساقم نوزخم |   |                  |                |
| مخ (م) ةفرغلا مخ             | لااعفلا مخ (L)  | مخ (م) ةفرغلا مخ | لااعفلا مخ (L) |
| 300 × 300 × 300              | 27  | 300 × 300 × 400  | 36             |
| 400 × 400 × 400              | 64  | 500 × 500 × 500  | 125            |
| 600 × 600 × 600              | 216   | 800 × 800 × 800  | 512            |

يرخأ مخوم و ملاحأ صيصخت نكمي

| ال. | فصو                  | ةيمك |
|-----|----------------------|------|
| 1   | نرف                  | 1    |
| 2   | ةيرارح ةلتك          | 1    |
| 3   | ةقتوب طقلم           | 1    |
| 4   | ةرارحلا ل مواقم زافق | 1    |
| 5   | ليغشستلا ليلد        | 1    |