

ةيلاع ةراح ةجردب قبسملا ديبلتلاو فللا ةلازا نرف

KT-MD :رصنعلا مقر



ةمدقم

ةيلاع ةراح ةجردب ديبلتلا ةلازا نرف KT-MD عم ةيفنخلا داوملل قبسملا ديبلتلا نرفو يلاثم .ةفلتخملا ليكشتلا تاي لمع و NFC و MLCC لثم ةينورتكلال اتانوكملل

ديزملل فرعا

نرفلا رارط	KT-MD		
ةتبات لمع ةراح ةجرد	1100/1300 °C		
ةفرغلا ةدام	ةينابايلا انيمولال فايلا		
نرخستلا رصنع	نوكيليسلا ديبرك Cr2Al2Mo2 كالسأ فئافل		
مخستلا لدعم	0-20 °C / ةقيد		
ةراحلا ةجرد رخشتم	K/S عونلا نم يرارح جوز		
ةراحلا ةجرد يف مكحتلا زاغ	سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاغ/ PID يمقر مكحت زاغ		
ةراحلا ةجرد يف مكحتلا ةقد	±1°C		
ةثابره كلكا ةقاطلا رصم	زتره 50/60 ، تلوف 200-440 ددرتم رايت		
ةيسايقلا ةفرغلا امأحاً نوزخم			
مخ (م) ةفرغلا مخ	رتل) لاعفلا مخ	مخ (م) ةفرغلا مخ	رتل) لاعفلا مخ
300 × 300 × 300	27	300 × 300 × 300 × 400	36
400 × 400 × 400 × 400	64	500 × 500 × 500 × 500	125
600 × 600 × 600 × 600	216	800 × 800 × 800 × 800	512
بلطلال بسح يرخأ امأحاً أو امأحاً صيصخت نكمي			

دجوي ال	فصولا	ةيمكلا
1	نرف	1
2	ةيرارح ةلتك	1
3	ةقتوبلا طولم	1
4	ةراحلل مواقم زافق	1
5	ليغشتلا ليلد	1