

## ةيجات نإلا ةيلع ةجسنألا ةنحطم

رصنعنل مقرر: KT-MT



### ةمدقم

ةدوخلل ةيلع ةجسنألا ةنحطم نع ةرابع KT-MT مدختست تامادختسالا ةددعتمو مخرجلا ةريغصو راج ريسكتو وطلخلو و نحللو و ريسكتلا يف كلذ يف امب ، التاجملا فلتخم يف ةيلخلل 24-ب ةزهجم يف هو . ةئيبلل ةيامحو بطللو ةيدغلل ةيورك نحلط تاناخو لم 2 ةعس ألوحم 48 وأ ضمحلل صالختسالا عساو قاطن ىلع مدختست و (RNA) يبيرلا وونللا ضمحلل وونللا نيتوربللو .

### ديزملل فرعا

زارطلل	K-MT24	K-MT48
هب ىصوملا نحلل مخرجل ىصقألا دحلل	م 10 <	م 10 <
ةينعل تاميسج مخرج قاطن	رت موركيم 0.1-20	رت موركيم 0.1-20
نحلطلا ةقيرط	ةصخف نم ةراح ةجرب نحلطلا   بطرلا نحلطلا   فاجل نحلطلا	ةصخف نم ةراح ةجرب نحلط   بطر نحلط   فاج نحلط
ةيوركلا نحلطلا ةيعو أو ددع	2	2
ةنحلل قاطن	م 35	م 55
ةنحلل عوصو	تاراسم 8 تاذ ددرتلا ةيلع داغبالا ةيثالث داغبالا ةيثالث ةنحلط	تاراسم 8 تاذ ددرتلا ةيلع داغبالا ةيثالث داغبالا ةيثالث ةنحلط
زازتةالا ددرت	ةقيد/ةرم 3000	ةقيد/ةرم 3000
مكحتل عوصو	LCD ةشاش ددرت ليوتح يف مكحتل	LCD ةشاش ددرت ليوتح يف مكحتل
تقولل طبض	[ق:م:ج] 99:99:99	[ق:م:ج] 99:99:99
ةركللا ةنحلط ةدام	يرايختا PTFE   أدصلل مواقم ذالوف   نحلطنتلا ديبك   اينوكريز	يرايختا PTFE   أدصلل مواقم ذالوف   نحلطنتلا ديبك   اينوكريز
ةركللا ةنحلط قرودم	2 × 50 مل   2 × 25 مل   2 × 15 مل	2 × 50 مل   2 × 25 مل   2 × 15 مل
نحلطلا لم احو	ةيلخلل ليوطعت لوح   ةيورك ةنحلط قرودم	ةيلخلل ليوطعت لوح   ةيورك ةنحلط قرودم
نحلطلا ةرك مخرج	يرايختا م 0.1-25	يرايختا م 0.1-25
لباقلا يزكرملا درطلل بوبنأ مخرج نيوكتلل	خ.   5 مل   2 مل   0.5 مل   0.5 مل   0.2 مل	خ.   5 مل   2 مل   0.5 مل   0.2 مل
ايالخلل ريسكت لوحم	8 × 15-5 مل   24 × 2-0.2 مل	8 × 15-5 مل   48 × 2-0.2 مل
لوحملل ةدام	MC   يصخش رتويبمك	PC   MC
يزكرملا درطلل بوبنأ ةدام	EP	EP
يئابرهكلل فصولا	طاو 150 ، زتره 50-60 ، ددرتلا راي تلوو 200-240	طاو 200 ، زتره 50-60 ، ددرتلا راي تلوو 200-240
ةقاطل ذفنم	راي عمل   يكي رمال راي عمل   يبوروال راي عمل   ينطولا راي عمل   ل. ، ياناطيربلل	راي عمل   يكي رمال راي عمل   يبوروال راي عمل   ينطولا راي عمل   ل. ، ياناطيربلل
يفاصلل نزولا	م 28	م 32
داغبالا (داغبالا و لوطلا)	م 380*480*350	م 380*480*350
ةيامحلل ةئف	IP65	IP65

رای م

CE

CE

ءاضو صلا فصو

ل بی س ی د <60

ل بی س ی د <60