

ةيجات نإلا ةيلع ةجسنألا ةنحطم

ررصنعلال مقر: KT-MT



ةمدقم

ةدوخلال ةيلع ةجسنألا ةنحطم نع ةرابع KT-MT مدختست تامادختسالال ةددعتمو مجحلال ةريغصو رادج ريسكتو طلخلالو نحللالو ريسكتلال يف كلذ يف امب ، التالجال فللخم يف ةيلخلال 24-ب ةزهجم يف هو . ةئيبلال ةيامحو بطلالو ةيدغلألا ةيورك نحلط اتاناخلو لم 2 ةعسألوحم 48 وأ ضمحللصالخلتسالال عساو قاطنلعل مدختستو (RNA) يبيرلالو وونلل ضمحلللو وونلل . نيتوربلالو

ديزلال فرع

زارطال	K-MT24	K-MT48
هب يصوملال نحلل مجحلل يصقألال دحل		
ةينعلال تاميسج مجح قاطن	رتموركيم 0.1-20	رتموركيم 0.1-20
نحلطال ةقيرط	ةصفخنم ةراح ةجرب نحلطال بطرلال نحلطال فاجلال نحلطال	ةصفخنم ةراح ةجرب نحلط بطر نحلط فاج نحلط
ةيوركلال نحلطال ةيعوأ ددع	2	2
ةنحللال قاطن	35 مم	55 مم
ةنحللال عوصو	تاراسم 8 تاذ ددرتلال ةيلع داغبالال ةيثالال داغبالال ةيثالال ةكرح	تاراسم 8 تاذ ددرتلال ةيلع داغبالال ةيثالال داغبالال ةيثالال ةكرح
زازتالال ددرت	ةقيد/ةرم 3000	ةقيد/ةرم 3000
مكحتلال عوصو	LCD ةشاش ددرت ليوحت يف مكحتلال	LCD ةشاش ددرت ليوحت يف مكحتلال
تقولال طبض	[ق:م:ج] 99:99:99	[ق:م:ج] 99:99:99
ةركلال ةنحطم ةدام	يرايخ PTFE أدصلل مواقم ذالوف نلتنحلتنال ديبك اينوكريز	يرايخ PTFE أدصلل مواقم ذالوف نلتنحلتنال ديبك اينوكريز
ةركلال ةنحطم قرودمجح	2 × 50 مل 2 × 25 مل 2 × 15 مل	2 × 50 مل 2 × 25 مل 2 × 15 مل
نحلطال لمأع وون	ةيلخللال ليطعت لوح ةيورك ةنحطم قرودمجح	ةيلخللال ليطعت لوح ةيورك ةنحطم قرودمجح
نحلطال ةرك مجح	يرايخ م 0.1-25	يرايخ م 0.1-25
لباقلال يزكرمالا درطلال بوبنأ مجح نلتنللال	0.2 مل 0.5 مل 0.5 مل 2 مل 5 مل	0.2 مل 0.5 مل 2 مل 5 مل
ايالخلال ريسكت لوحم	0.2-2-2 مل × 24 5-15 مل × 8	0.2-2-2 مل × 48 5-15 مل × 8
لوحملال ةدام	MC يصخش رتويبمك	PC MC
يزكرمالا درطلال بوبنأ ةدام	EP	EP
يئابرهكلال فصولا	طاو 150 ، زتره 50-60 ، ددرتم راي تلوو 200-240	طاو 200 ، زتره 50-60 ، ددرتم راي تلوو 200-240
ةقاطلال ذفنم	رايعملا يكيرمألا رايغملا يبوروألا رايغملا ينطولا رايغملا لخل ، يناطيربال	رايعملا يكيرمألا رايغملا يبوروألا رايغملا ينطولا رايغملا لخل ، يناطيربال
يفاصلال نزولا	مكج 28	مكج 32
داغبالال (داغبالال لوطلال) داغبالال	380*480*350 مم	380*480*350 مم
ةيامحلال ةئ	IP65	IP65

رأى

CE

CE

أصو ل ف و