

## ةيجات نإلا ةيلع ةجسنألا ةنحطم

ررصنعلال مقر: KT-MT



### Introduction

ةدوخلال ةيلع ةجسنألا ةنحطم نع ةرابع KT-MT مدختست تامادختسالا ةددعتمو مجحلا ةريغصو راج ريسكتو طلخلالو نحلل او ريسكتل يف كلذ يف امب ، التاجملا فلتخم يف ةيلخلال 24-ب ةزهجم هو . ةئيبلال ةيامحو بطلالو ةيدغلألا ةيورك نحلل تاناخلو لم 2 ةعسألوحم 48 وأ ضمحلل صالختسالا عساو قاطن لىل مدختستو (RNA) يبيرللا يوونللا ضمحلل او يوونللا نيتوربالو .

### ديزلال فرعا

زارطالا	K-MT24	K-MT48
هب لىل صوملا نحلل مجحل لىل صقألا دحل	م 10 <	م 10 <
ةينعلال تاميسج مجح قاطن	رت موركي م 20-0.1	رت موركي م 20-0.1
نحلل ةقيرط	ةصفخنم ةراح ةجرب نحلل   بطرلا نحلل   فاجل نحلل	ةصفخنم ةراح ةجرب نحلل   بطر نحلل   فاج نحلل
ةيوركلا نحلل ةيغوأ ددع	2	2
ةنحلل قاطن	م 35	م 55
ةنحلل عوصو	تاراسم 8 تاذ ددرتلا ةيلع داغبالا ةيثالث داغبالا ةيثالث ةنحلل	تاراسم 8 تاذ ددرتلا ةيلع داغبالا ةيثالث داغبالا ةيثالث ةنحلل
زازتةالا ددرت	ةقيرط/ةرم 3000	ةقيرط/ةرم 3000
مكحتلال عوصو	LCD ةشاش ددرت لىل عوصو	LCD ةشاش ددرت لىل عوصو
تقولال طبض	[م:م:ج] 99:99:99	[م:م:ج] 99:99:99
ةركلال ةنحطم ةدام	يرايتخا PTFE   أدصلل مواقم ذالوف   نحلل نحلل ديبك   ايناونكرز	PTFE   أدصلل مواقم ذالوف   نحلل نحلل ديبك   ايناونكرز
ةركلال ةنحطم قرودمجح	2 × 50   2 × 25   2 × 15 لم	2 × 50   2 × 25   2 × 15 لم
نحلل لملل عو	ةيلخلال لىل عوصو لىل عوصو	ةيلخلال لىل عوصو لىل عوصو
نحلل ةرك مجح	يرايتخا م 25-0.1	يرايتخا م 25-0.1
لباقلا يزكرملا درطلال بوبنأ مجح نىلكتلل	0.2 لم   0.5 لم   0.5 لم   2 لم   5 لم .	0.2 لم   0.5 لم   2 لم   5 لم .
ايلخلال ريسكت لىل عوصو	8 × 15-5   24 × 2-0.2 لم	8 × 15-5   48 × 2-0.2 لم
للىل عوصو	MC   يصخش رتويبمك	PC   MC
يزكرملا درطلال بوبنأ ةدام	EP	EP
يئابرهكلال فصولا	طاو 150 ، زتره 60-50 ، ددرت راي تلوو 200-240	طاو 200 ، زتره 60-50 ، ددرت راي تلوو 200-240
ةقلا نحلل عوصو	راي عملا   يبوروالا راي عملا   ينطولا راي عملا   لىل ، ايناونكرز	راي عملا   يبوروالا راي عملا   ينطولا راي عملا   لىل ، ايناونكرز
يفاصلال نزولا	م 28	م 32
داغبالا (داغبالا لىل عوصو)	م 350*480*380	م 350*480*380
ةيامحل ةئ	IP65	IP65

رای م

CE

CE

ءاضو صلا فصو

ل بی س ی د <60

ل بی س ی د <60