

# ةيبكوكلا ةيقفأل ةيوركلا زيرفتلا ةنيكام

مقرر: KT-P400H



## ةمدقم

نيحاوط مادختساب ةنيعل سناجت نيسحت للقت. ةيقفأل ةيبكوكلا ةيقفأل تاركلا KT-P400E ةتمتتو ةنيعل بسرت نم KT-P400H ةلاعفو ةحيرمو ةنمآ. اتاهاجتالا ةددعت تاردقب ةئازلا ليحتلا نم ةيماحم

## ديزمل فرعا

نحطل اءبم	كناكتحلالا وريثأتلا ةوق
ةبسانملا داوملا	ةبالصلا ةطسوتمو ةريغص ةشه ةبطر وأ ةفاج
داوملا لاخدا مءج	
داوملا جارء مءج	مم 0.1-20
ءجلءملا مءج	
نحطل قروء ةرءس	ةقبقء/ءرءو 0-900
نحطل قروء ةءام	ننحسءنءلا ءيبرك كيماريس قيقع اءصلل مواقملا ءالوفلا: اءصلل مواقملا ءالوفلا ءالوفلا ءالوفلا ءالوفلا ءالوفلا
نحطل اتانام طرب ءء	ءطق 4
نحطل قروء مءج	لم 100
نحطل ءرك ةءام	ننحسءنءلا ءيبرك اينيوكرز: اينيوكرز انيمولأ: انيمولأ قيقع: قيقع قيقع: ءالوفلا ءالوفلا
كءملا ةوق	250W
يفاصلل نزول	مءك 35
ءاعبالا	مم 510 ءافءرالا * 410 صرءلا * 320 لوطلا
ءيامءلا ءوسءم	IP65
ءءءل ريبءم	CE