

ةيبكوكلا ةيقفأل ةيوركلا زيرفتلا ةنيكام

مقرر: KT-P400H



ةمدقم

نيحاوط مادختساب ةنيعل سناجت نيسحت للقت. ةيقفأل ةيبكوكلا ةيقفأل تاركلا KT-P400E ةتمتت و ةنيعل بسرت نم KT-P400H ةلاعفو ةحيرمو ةنمآ. تاهاجتالا ةددعت تاردقب ةئازلا ليحتلا نم ةيماحم

ديزمل فرعا

نحطل اءبم	كناكتحلالا و ريتأتلا ةوق
ةبسانملا داوملا	ةبالصلا ةطسوتم و ةريغص ةشه ةبطر و ةفاج
داوملا لاخدا مءح	
داوملا جارء مءح	مم 0.1-20
ءجلءملا مءح	
نحطل قروء ةعرس	ةقبقء/ءرود 0-900
نحطل قروء ةءام	نستحنتلا ءيبرك كيماريس قيقع اءصلل مواقملا ءالوفلا: اءصلل مواقملا ءالوفلا ءالوفلا ءالوفلا ءالوفلا ءالوفلا
نحطل تانام طرب ءء	ءطق 4
نحطل قروء مءح	لم 100
نحطل ءرك ةءام	نستحنتلا ءيبرك اينيوكرز: اينيوكرز انيمولأ: انيمولأ قيقع: قيقع قيقع: ءالوفلا ءالوفلا
كءملا ةوق	250W
يفاصللا نزوللا	مءك 35
ءاعبالا	مم 510 ءافترالا * 410 صرءالا * 320 لوطالا
ةيماءلا ءوسم	IP65
ءءءلا ريباعم	CE