

# ةي بكوكلا ةي قفأل ةي وركلا زيرفتلا ةني كام

مقرر: رصنعلال مقرر KT-P400H



## Introduction

ني حاوط مادختساب ةنيعلال سناجت نيسحت للقت. ةي قفأل ةي بكوكلا ةي قفأل تاركلا KT-P400E ةتمتتو ةنيعلال بسرت نم KT-P400H ةلاعفو ةحيرمو ةنمآ. تاهاجتالا ةددعتت تاردقب ةئازلا ليحتلا نم ةي امحم

[دي زملا فرعا](#)

|                      |  |
|----------------------|--|
| نحطلال أدبم          | كناكتحال او ريتأتلا ةوق  |
| ةبسانملا داوملا      | ةبالصلال ةطسوتمو ةريغص<br>ةشه<br>ةبطر وأ ةفاج  |
| داوملا لاخدا مخرج    |  |
| داوملا خارجا مخرج    | مم 0.1-20  |
| ةجلعلا مخرج          |  |
| نحطلال قورود ةعرس    | ةقيقد/ةرود 0-900   |
| نحطلال قورود ةدام    | نستسجنال دي برك<br>كيميائيس<br>قيقع<br>أدصلل مواقملا ذالوفلا؛<br>أدصلل مواقملا ذالوفلا<br>خل، لوليان؛ يوقم ذالوف |
| نحطلال تانام طرب ددع | عطق 4  |
| نحطلال قورود مخرج    | مم 100   |
| نحطلال ةرك ةدام      | نستسجنال دي برك<br>اينوكريز؛ اينوكريز<br>انيمولأ؛ انيمولأ<br>قيقع؛ قيقع<br>خل، أدصلل مواقملا ذالوفلا             |
| كرحملا ةوق           | 250W   |
| يفاصلال نزولال       | مجمك 35  |
| داعبالا              | مم 510 عافتالال * 410 صرعلال * 320 لوطلال  |
| ةي امحلال يوستسم     | IP65   |
| ةدوعلال ريعام        | CE   |