

## KT-QT: رصنع ل مقر



## ةمدقم

يقف ألقى دد رتلى كى نى كى م زازله اذه م موص  
رفوى و، ة دوج ل ص ح ف و نى دعت ل ضارغ أ ل ص ص  
داوم ل و دى د ح ل ا م ا خ ل اى س اى ق ا ف ا ج ا ف نى ص  
طوش ل لى دعت ت ا زى م ع م ، ت اى ر ك ل و ة د ب ل م ل  
ت ا ر ا ط ا و ، م ق ر ل ل تى ق و ت ل و ، ت ا و ط خ ن و د ب  
ل لى ل ح ت ل ة ل ل ع ة ع س ت ا ذ ت ا ق ب ط ل ة د د ع ت م  
ر ا ر ك ت ل ل ل ب ا ق ل ك ش ب ت ا م س ج ل

## ديزمل فرعا

[illegible]

| ق اطن ال / ةم ي ق ل ا                                                                         | ت ا ف ص ا و الم ة م ل ع م                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| KT-QT                                                                                         | ت ا د ع الم ر ص ن ع م ق ر                                   |
| م م 500 × م م 800                                                                             | (م م ع ر × ل و ط) ل ح م ن ل ل ج ر ا ح ا ر ا ط ا ل ا د ا ع ا |
| 1 (ة ي ة ل ل ة ل ا ق) ت ا ق ب ط 5 ل ل 1                                                       | ل ح ا ن ا ل م ق ب ا و ط د ع                                 |
| م م 5×5، م م 6.3×6.3، م م 10×10، م م 16×16، م م 25×25، م م 40×40                              | ة ي س ا ي ق ل ل ح ا ن ا ل م ت ا ح ت ا م ا ح ا               |
| م م 160 - م م 280                                                                             | ي د ر ت ا ل ط و ش ا ل ي د ع ت ق ا ط ن                       |
| م م 280، م م 240، م م 200، م م 160، م م 40                                                    | ة ل ي غ ش ا ل ط و ش ا ل ت ا ع س                             |
| (ة ي ق ي ق د ل ي ف ة ر و د) ة ي ق ي ق د / ة ر و د 240                                         | ي د ر ت ا ل ي غ ش ا ل ت د ر ت                               |
| ة ع ف د / م ج ك 50 ل ل ل ص ت                                                                  | ة ع ف د ا ل ي ن ع ة ع س                                     |
| ط ا و ل ي ك 1.5                                                                               | ك ر ح الم ة ر د ق                                           |
| ي ز ك ر م ا ل ي ق ي ق ر م د و م ع ل ي ل د و V ل ك ش ل ع ر ي س ة ر ك ب ع م ي ا ب ر ه ك ك ر ح م | ة ك ر ح ا ل ق ا ن ع و ن                                     |
| ي م ق ر ت ي ق و ت ل ح ر م ع م ة ل ص ة ل ا ح ت ا د ة م م ي ا ب ر ه ك ي و ا ح                   | م ك ح ك ا ل ق و د م ص ن ي و ك ت                             |

| تفاصيل النموذج                    | القطر / العرض                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| نموذج تي كوت داتو   قطر           | (يتم قياس العرض من الزاوية إلى الزاوية) 12 بوصة: 12 بوصة قطر    |
| نموذج تي كوت                      | الزاوية 12 بوصة عرض                                             |
| نموذج تي كوت (عرض × ارتفاع × عمق) | 2500 مم × 750 مم × 1250 مم                                      |
| نموذج تي كوت (عرض × ارتفاع × عمق) | 470 مم × 285 مم × 290 مم                                        |
| نموذج تي كوت (عرض × ارتفاع × عمق) | عرض النموذج، كوكب المحف، عرض النموذج، عرض النموذج، عرض النموذج  |
| نموذج تي كوت (عرض × ارتفاع × عمق) | عرض النموذج، عرض النموذج، عرض النموذج، عرض النموذج، عرض النموذج |