

يكي تاموت وأل ربتخم لل نراسل نزاوتم لاطغصل سبكم (Hip) 20T / 40T / 60T

رصنعل مقرر: PCIH



Introduction

ةقيرط وه (HIP) نزاوتم لاطغصل تقولا سفن يف داوم لاضرعت داوم لاطغصل 2000 ىلإ تائم نم حوارتت) ةيلاع ةراح تاجردل تارشع (اطغصل ةياستم طوغضو (ةيوائم ةجرد (لاكساب احيي 200 ىلإ.

ديزملل فرع

كصلل اذومن	PCIH-20T	PCIH-40T	PCIH-60T
اطغصل قاطن	نط 0-20	نط 0-40	نط 0-60.0
سبكم رطق	مورك لابل ةيلطم تيز ةناوواسأ يف (د) 130 مم	مورك لابل ةيلطم تيز ةناوواسأ يف (د) 150 مم	مورك لابل ةيلطم تيز ةناوواسأ يف (د) 200 مم
اطغصل ةيلمع	جم انربل تيقوت يف اطغصل فيفخت - جم انربل اطغ		
تقولاب كسمت	ةينات 0 ىلإ ةينات 1	ةينات 0 ىلإ ةينات 1	ةينات 0 ىلإ ةينات 1
اطغصل ليوحت	ةنعىللا ةلمحتت يذلا اطغصل ليوحتب ايئاقلت جم انربل موقي		
ضرع	ةصوب 4.3 يد يس لاشاش	ةصوب 7 يد يس لاشاش	ةصوب 7 يد يس لاشاش
ةئفدتلا ةراح ةجرد	200.0C-ةفرغلا ةراح ةجرد		
يكي تاسالاطغصل	لاكساب احيي 300		
يكي تاسالاطغصل ةفرغ	ن × م (م × م) 30 × 150 Φ	ن × م (م × م) 40 × 150 Φ	ن × م (م × م) 50 × 150 Φ
ةناوواسالاطوش (T)	مل 50		
ةنعىللا عنص صئاصخ	ةمءالم رثكأ ليغشتل يولعلل كورلا عارذ لكه		
ةيجراخل داغال	280 × 460 × 660 (اعفترال × لولطال × لولطال)	280 × 460 × 660 (اعفترال × لولطال × لولطال)	330 × 580 × 720 (اعفترال × لولطال × لولطال)
تادعم لل ةقاطلا تادام	(اهصي صخت نكمي 110/تولوف 220) طاو 1800		
تادعم ل نرو	مك 180	مك 180	مك 290