

ةقاطلة ةنيهل ةيزازتهال ةركلا ةنحطم

رصنعلال مقر: KT-BM400



ةمدقم

عيرسلا طللخلا وأ نحلل KT-BM400 مدختسي ةدمجلاو ةبطلرلاو ةفاجلا ةريغصلل تايمكلل اهتئيهت نكمي. ربتخملال في تانعلال نم لم 50 ةعس يورك نحلل ةاعوب

ديزمالا فرعا

هب يصوملا نحلل مصلل يصقألا دلل	< 8 مم
ةنعلال تامسج مصلل قاطن	رتمورك مي 5 ~
نحلل ةقيرط	ديربتلابل نحلل بطلرلا نحلل فاجلا نحلل
مصلل (بعلل ددع) نحلل ةمصم	2
ةركل ةقيرط	ةيوسملا ةسوقلا ةيدرللا ةركل
زازتهال ددرت	ةقيد/ةرود 180-1800
مصلل ةقيرط	LCD ةشاش
تقولل طبص	59:59:59 (ةنات/م/عاس)
ةيوركل ةنحطملا ةدام	خ. PTFE MC نوليلال أصلل موقملا ذالوفلا اينوكورزلا نحلل نحلل ديبك
ةيوركل ةنحطملا نازل مصلل	لم 30 لم 50
ةيوركل ةنحطملا ةاعو قلق مكال ةقيرط	ببلولل تبتللا + مصلل ةقلل
نحلل ةرك مصلل	يرايلخا م 1-25
نحلل ةرك ةدام	أصلل موقملا ذالوفلا قيقعلال مويوكورزلا ديسك نحلل نحلل ديبك
ةيلخل رسك لوم مصلل	لم 5 × 5 لم 5 × 0.2 لم 10 × 0.2
يئابرهكلل فصلل	طاو 150، زتره 50-60، ددرت رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
ةقاطلا ذفم	خ. ليلل يرب سايق يكم أ سايق يبوروأ سايق نطو سايق
يصالل نزلل	مصلل 48
لأل (LWH) دابلل	470*360*250
ةمصلل ةئف	IP63
ةسايق	CE