

ةنيجهل ةجسنأل ةنحطم

مقر: رصنعل KT-MT20



ةمدقم

تامادختسالا ددعتم ير بتخم زاهج وه KT-MT20 تانيعلل عيرسلال طلخلل وأ نحللل مدختسي ةدمجم وأ ةبطلر وأ ةفاج تنك ءاوس، ةريغصلال لم 50 ةعس يورك نحلط يءاعوب أدوزم زاهجلال ي تأي ةيلخلل رادج ريسكتل ةفلتخم تائيءاهمو ضمحلل لثم ةيجولويبلال تاقيبطللل صالختساو يبيرلاليوونلل ضمحللاليوونلل نيتوربلال.

ديزملل فرعل

هب يصوملل نحلل مءجل يصقألال دحلل	< 8 مم
ةنيعلل تاميسج مءق قاطن	~5 مم
نحلطلة قيرط	ةصفنم ةءراة ةءردب نحلطلا بطلرلا نحلطلا افاجل نحلطلا
تانازلعل ددع) نحلطلة ةصنم	2
ءكءل ءصو	Y ةيوسملاة يسوقلاة ةيددرةللكءل
زارةال ددرت	ةقيد/ءرود 180-1800
مءكءل ءصو	LCD ءشاش ددرت ليوءل ي مءكءل
تقولل طبلص	59:59:59 (ةينات/م/ءاس)
ةيوركلل ةنحطملاة ءام	ءل، PTFE MC نوليانل أءصلل مواءم ال ءالوفل اينوكزرل نءسءنءل ءيبرك
ةيوركلل ةنحطملاة قرود مءج	لم 30 لم 50
ةيوركلل ةنحطملاة نازء قءل مءكءل ةقيرط	طيللل تيبءل + مءءلل ءل
نحلطلة ءرك مءج	يرايءل م 1-25
نحلطلة ءرك ءام	أءصلل مواءم ال ءالوفل قيقء اينوكزرل نءسءنءل ءيبرك
ةيلءلل رسك لوءم مءج	لم 5 × 5 لم 2 × 5 لم 0.2 × 10
يئابرهكلل فصولل	طاو 150، زءره 50-60، ددرتم رايءل ءلوف 200-240/ءلوف 100-110
مءق اطلل ءفنم	ءل، يءلويبلال رايءملا يءلويبلال رايءملا يءلويبلال رايءملا ينطولا رايءملا
يفاصلل نءولل	مءك 48
ءافءرلالو ءرءللو لولل) ءاعبالل	470*360*250
ةيامءللة ءف	IP63
ةيسايءل	CE