

ةنيجهل ةجسنأل ةنحطم مقر: رصنعل KT-MT20



ةمدقم

تامادختسالا ددعتم ير بتخم زاهج وه KT-MT20 تانيعلل عيرسالا طلخلا وأ نحللل مدختسي ةدمجم وأ ةبطر وأ ةفاج تنك ءاوس، ةريغصلا لم 50 ةعس يورك نحلط يءاعوب أدوزم زاهجلا ي تأي ةيلخلا رادج ريسكتل ةفلتخم تائيهاومو ضمحللا لثم ةيجولويبلا تاقيبطتلل صالختساو يبيرلا يوونلا ضمحللا/يوونلا نيتوربلا.

ديزملا فرعا

هب يصوملا نحلل مءجل يصقألا دحلل	
ةنيعلا تاميسج مءج قاطن	مم 5~
نحلطلة قيرط	ةصفنم ةءراة ةءردب نحلطلا بطرلا نحلطلا افاجلا نحلطلا
تانازلخا ددع) نحلطلة ةصنم	2
ءكحلل ءصو	Y ةيوسملاة يسوقلاة ةيددرةلا ةكحلل
زارةالا ددرت	ةقيد/ءرود 180-1800
مءكحلل ءصو	LCD ءشاش ددرت ليوءت يف مءكحلل
تقولل طبض	59:59:59 (ةينات/م/ءاس)
ةيوركلل ةنحطملاة ءام	ءل، PTFE MC نوليانلا اءصلل مءاقملا ءالوفلا اينوكزرلا نءسءنءلا ءيبرك
ةيوركلل ةنحطملاة قرود مءج	لم 30 لم 50
ةيوركلل ةنحطملاة نازء قءل مءكحلل ءقيرط	طيلخا تيبءت + مءءل ءقءل
نحلطلة ءرك مءج	يرايءء م 1-25
نحلطلة ءرك ءام	اءصلل مءاقم ءالوف قيقع اينوكزر نءسءنءلا ءيبرك
ةيلخالا رسك لوءم مءج	لم 5 × 5 لم 2 × 5 لم 0.2 × 10
يئابرهكلل فصولا	طاو 150، زءره 50-60، ددرتم رايءءءلوف 200-240/ءلوف 100-110
مءقاطللا ءفنم	ءل، يءاطيربلا رايءءملا يءرمألا رايءءملا بوروبألا رايءءملا ينطولا رايءءملا
يفاصلل نءولا	مءك 48
ءافءرالا وءرءلا وءلوا) ءاعبالا	470*360*250
ةيامءلاة ءءف	IP63
ةيسايق	CE