

ةنجه لة حسن الة نطم

مقرر: رصن الة مقرر KT-MT20



Introduction

تام ادخ تسالال ددتم ير بتخم زاخ وه KT-MT20 تان يعلل ع يرسلال طللخا وأ نحلل مدختس ية دمجم وأ ةطر وأ ةفاج تنك ءاوس، ةر يغصلال لم 50 ةعس يورك نحلط يءاوب ادوزم زاخ الة ية أي ةلخلال رادج ريسك تل ةفل تخم تائ ياهومو ضمحلال لثم ةي جولو يبلال تاق ي بطلل صالختساو ي ب يرلالي وونلالي ضمحلالي وونلالي ن ية توربلال.

ديزم الة فرع

هب يصوم الة نحلل م محل يصق الة دحلل	< 8 مم
ةن يعلال تام يسج م ح قاطن	~5 مم
نحلط الة قيرط	ةصخنم ةراح ةجرب نحلطال بطلرل نحلطال افاج نحلطال
تانان زخلال ددع) نحلط الة صنم	2
كحل الة ع صو	Y ةيوتس م الة ةيسوق الة ةيدرل الة كحل الة
زازت الة ددرت	ةق ي ق د/ةرود 180-1800
محل الة ع صو	LCD ةشاش ددرت ل يوح ت ي ف محل الة
تقول الة طبض	59:59:59 (ةنات/م/عاس)
ةيورك الة نحلط الة ةدام	نول يانلالي اءصلل م واقم الة ذالوف الة اي نوكرزلالي نحلط نحلطال دي برك
ةيورك الة نحلط الة قرود م ح	لم 30 لم 50
ةيورك الة نحلط الة نازخ ق ل غ م اكح ةق ي رط	طللخا ت ي ب تل + م نحلط الة ق ل ح
نحلط الة ةرك م ح	يراي تخ م 1-25
نحلط الة ةرك ةدام	اءصلل م واقم ذالوف ق ي ق ع اي نوكرزلالي نحلط نحلطال دي برك
ةلخلال رسك ل و ح م ح	لم 5 × 5 لم 2 × 5 لم 0.2 × 10
يئابره ك الة فصولال	طاو 150، زتره 50-60، ددرتم راي ت نلوف 200-240/ت لوف 100-110
ةق اطال ذفنم	نول يانلالي راي ع م الة ي ك يرم الة راي ع م الة ب ورو الة راي ع م الة ي نطو الة راي ع م الة
ي فاصلال نزلو	محل 48
ااعف ت رالال و ضرع لال و ل و طال) دااعب الة	470*360*250
ةيامل الة ةئف	IP63
ةيساي ق	CE