

حاولاً عم 24T 30T 60T ةنخاس ةيكي لورديه طغض ةنيكام رب تخم لل نخاس لل سبكم لل ةنخاس

رصنع لل مقر: PCH



ةمدقم

نخاس ةيكي لورديه رب تخم سبكم نع شحبت له
أي لاثم 24T/40T ان زارط دغي؟ هب قووم
كي ماري سل او ةلدي صل او داوم لل شاحب ارب تخم
لمعل الى ع هتردقو ريغصل همج لصفب. اهريغو
لحل وهف، غيرف لل ازافق قودنصل لخد
تاجاي تحال تام ادختسالا ددعتم لل اولاع لل
كب ةصاخ لل تانيعل ريضحت

ديزم لل فرع

زاهج لل زارط	PCH-24T101010	PCH-30T2020	PCH-30T1818
طغصل قاطن	نط 0-24.0	نط 0-30.0	نط 0-30.0
سبكم لل رطق	95 موركلاب ةي لطم لل تي زلا ةن او طسأ يف (د) م 95 موركلاب ةي لطم لل تي زلا ةن او طسأ يف (د) م	110 موركلاب ةي لطم لل تي زلا ةن او طسأ يف (د) م 110 موركلاب ةي لطم لل تي زلا ةن او طسأ يف (د) م	150 موركلاب ةي لطم لل تي زلا ةن او طسأ يف (د) م 150 موركلاب ةي لطم لل تي زلا ةن او طسأ يف (د) م
ماع لل لكيه لل يسئي لل	طاقن ليل قتل قلغل ةم كم تالصل ووب تادعم تي زلا برس ت	ليل قتل قلغل ةم كم تالصل ووب تادعم تي زلا برس ت طاقن	ليل قتل قلغل ةم كم تالصل ووب تادعم تي زلا برس ت طاقن
ةراح ةجرد بلق الل نيحست	-300.0C/500.0C/500.0C ةفرغلا ةراح ةجرد	-300.0C/500.0C/500.0C ةفرغلا ةراح ةجرد	-300.0C/500.0C/500.0C ةفرغلا ةراح ةجرد
لزع لل قيرط	ةدروت سمل لزع لل حاولاً	ةدروت سمل لزع لل حاولاً	دروت سمل لزع لل
ديرب لل قيرط	ديرب ةنيكام] ام لل ديرب لل اب عيرسل لل ديرب لل [ةيراي تخ ام لل اب	ةنيكام] ام لل ديرب لل اب عيرسل لل ديرب لل [ةيراي تخ ام لل اب	ام لل ديرب لل اب عيرسل لل ديرب لل [ةيراي تخ ام لل اب
ةحيفصل لل ةنخاس لل	م 100×100 (M×N) ع بطش لل	م 200×200 (M×N)	م 180×180 (M×N)
فيصل لل م	م 245×175×500 (K×P×H)	م 405×260×525 (K×P×H)	م 405×260×260×525 (K×P×H)
داع لل	م 500×175×500 (ع اف تالال×ضرغ لل×ل وطل)	م 950×260×525 (ع اف تالال×ضرغ لل×ل وطل)	م 950×260×525 (ع اف تالال×ضرغ لل×ل وطل)
ةقاط لل رصم	م 600 (تل ولف 110/تل ولف 220 صي صخت نكمي) طاو	م 1200 (تل ولف 110/تل ولف 220 صي صخت نكمي) طاو	م 1000 (تل ولف 110/تل ولف 220 صي صخت نكمي) طاو
نرول	م 60	م 180	م 180