

24T / 30T / 60T نخاسللا يكي لورديهل ربتخملا تايرك سبكم PCH: رصنعلال مقر



ةمدقم

نخاس يكي لورديهل ربتخم سبكم نع شحتت له
أيلاثم 24T/40T انزارط دُعي؟ هب قوئوم
كي ماري سلاو ةلديصل او داوملا شاحبأ تارتخم
لعل ةردقلاو ةريغصلا ةحاسملا لضفب. اهريغو
لحل وهف، غيرفتلا تازافق قودنصل لخدلمل
تاجاي تاحال تامادختسالا ددعتمل او لاعفلا
كب ةصاخلا تانيعلال ريضحت.

ديزملال فرعا

رامجلال زارط	PCH-24T101010	PCH-30T2020	PCH-60T1818
طغصلال قاطن	نط 0-24.0	نط 0-30.0	نط 0-60.0
سبكملا رطق	موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 95 م موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 95 م	موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 110 م موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 110 م	موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 150 م موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 150 م
ماعلا لكةلا يسيةلا	طاقن ليلقتل قلغل ةمكحم تالصلو نوب تادعم تيزلا برست	طاقن ليلقتل قلغل ةمكحم تالصلو نوب تادعم تيزلا برست	طاقن ليلقتل قلغل ةمكحم تالصلو نوب تادعم تيزلا برست
فراخ ةجرد نيخست بلاقلا	-300.0C/500.0C/500.0C ةفرغل ةفراخ ةجرد	-300.0C/500.0C/500.0C ةفرغل ةفراخ ةجرد	-300.0C/500.0C/500.0C ةفرغل ةفراخ ةجرد
لزلال ةقيرط	دروتسم لزلع حول	دروتسم لزلع حول	دروتسم لزلع حول
ةقيرط ديرتلا	ةنيكام] املااب ديرتلااب عيرسلا ديرتلا [ةيرايئا املااب ديرتلا	ةنيكام] املااب ديرتلااب عيرسلا ديرتلا [ةيرايئا املااب ديرتلا	ةنيكام] املااب ديرتلااب عيرسلا ديرتلا [ةيرايئا املااب ديرتلا
ةحيفصلال ةنخاسلا	م (M×N) ع 100×100 م	م (M×N) ع 200×200 م	م (M×N) ع 180×180 م
فيمملا محل	م (K×P×H) ع 245×175×500 م	م (K×P×H) ع 405 × 260×260×525 م	م (K×P×H) ع 405 × 260×260×525 م
داعبالا	م (ع) 500 × 175 × 175 × 500 م (لوط × رض × رض × لوط)	م (ع) 950 × 260 × 260 × 525 م (لوط × رض × رض × لوط)	م (ع) 950 × 260 × 260 × 525 م (لوط × رض × رض × لوط)
ةقاطلا دوزم	(تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو 600	(تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو 1200	(تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو 1000
نرولا	مك 60	مك 180	مك 180