

نيجوردية هلا وچ نرف رصنعن لال مقرر: KT-16AH



ةمدقم

نرف - KT-AH نيجوردية هلا اب يوجلا فالغلا نرف تازيمب نيديلتلا / ديبلتلا ل في فيرعتلا زاغلا ةرفوم ةءافكو وچودزم فالغ ميمصتو ةجدم نام امدختسالا وربتخم لل ةيلا م. ةقلاطلل يعانصلا.

ديزمالا فرعا

نرفال جدمون	KT-16AH		
ةراح ةجرد. لىلعالا	1600		
ةتبات لمع ةراح ةجرد	1500		
غارفال طغص	لاكساب اجم 0.1		
غيرفت مامص	ةربالا بقت		
ةفرغلا ةدام	ةنابابالا انيمولال فايلا		
نيخسنتال رصنع	مونيدبيلوملا كللس		
نيخسنتال لدعم	0-20 °C / قيقد		
ةراجال ةجرد راعشتسا زاغ	B وونلا نم نايرارح ناووز		
ةراجال ةجرد في مكحت	PID مكحت سملااب لمعت ةشاش		
ةراجال ةجرد في مكحتال ةقد	± 1		
ةراجال ةجرد ديحوت	± 5 °C		
ةئابره كلا ةقلاطلا تادام	AC110-220V , 50/60 زتره		
ةسايقلال ةفرغلا تاساقم نوخم			
م (م) ةفرغلا محج	لالعفال محجال (L)	م (م) ةفرغلا محج	لالعفال محجال (L)
150 × 150 × 200	4.5	300 × 300 × 400	36
200 × 200 × 300	12	400 × 400 × 400	64

ليعملال ميمصت محج و ماجأ لوبق متي