

# 120 مم / 180 مم / 200 مم / 300 مم / 180 مم / 200 مم / 300 مم

رقصن عل م قر PCY



## ةم د قم

ي رار ح ل س ب ك ل اب ت ان ي عل ا ة ج ل ا م ك ن ك م ي  
ي و د ي ل ر ب ت خ م ل س ب ك م ا د خ ت س ا ب ة ا ف ك ب  
ق ا ط ن ع م . ا ن ب ص ا خ ل ل م ا ك ت م ل ن خ س م ل  
ي ه ف ، ة ي و ئ م ة ج ر د 500 ي ل ل ص ي ن ي خ س ت  
ت ا ع ا ن ص ل ل ف ل ت خ م ل ة ي ل ا ث م .

## د ي ز م ل ا ف ر ع ا

راهج ل رارط	PCY-5T1212	PCY-10T1818	PCY-10T2020	PCY-15T3030
طغص ل قاطن	ن ط 0-5.0	ن ط 0-10.0	ن ط 0-10.0	ن ط 0-15.0
س ب ك م ل ر ط ق	ت ي ز ل ا ة ن ا و ط س ا ي ف ( د ) م م 50 م و ر ك ل ا ب ة ي ل ط م ل ا	ة ن ا و ط س ا ي ف ( د ) م م 65 م و ر ك ل ا ب ة ي ل ط م ل ا ت ي ز ل ا	ة ن ا و ط س ا ي ف ( د ) م م 65 م و ر ك ل ا ب ة ي ل ط م ل ا ت ي ز ل ا	ة ن ا و ط س ا ي ف ( د ) م م 95 م و ر ك ل ا ب ة ي ل ط م ل ا ت ي ز ل ا
م ا ع ل ل ك ي ه ل ا ي س ي ن ل ا	ق ل غ ل ا ة م ك م ت ا ل ص و ن و د ب ت ا د ع م ت ي ز ل ا ب ر س ت ط ا ق ن ل ي ل ق ت ل	ق ل غ ل ا ة م ك م ت ا ل ص و ن و د ب ت ا د ع م ت ي ز ل ا ب ر س ت ط ا ق ن ل ي ل ق ت ل	ق ل غ ل ا ة م ك م ت ا ل ص و ن و د ب ت ا د ع م ت ي ز ل ا ب ر س ت ط ا ق ن ل ي ل ق ت ل	ق ل غ ل ا ة م ك م ت ا ل ص و ن و د ب ت ا د ع م ت ي ز ل ا ب ر س ت ط ا ق ن ل ي ل ق ت ل
ء ا ر ح ة ج ر د ن ي خ س ت ل ا ق ل ا	ء ج ر د -300.0 ة ف ر ع ل ا ة ر ا ح ة ج ر د ة ي و ئ م ة ج ر د 500.0/ة ي و ئ م	- ة ف ر ع ل ا ة ر ا ح ة ج ر د 300.0C/500.0C/500.0C	- ة ف ر ع ل ا ة ر ا ح ة ج ر د 300.0C/500.0C/500.0C	- ة ف ر ع ل ا ة ر ا ح ة ج ر د 300.0C/500.0C/500.0C
ل ز ع ل ا ة ق ي ر ط	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل
ق ي ر ط د ي ر ب ت ل ا	ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س ل ا د ي ر ب ت ل ا [ ة ي ر ا ي ت خ ا ة م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م ]	ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س ل ا د ي ر ب ت ل ا [ ة ي ر ا ي ت خ ا ة م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م ]	ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت [ ة ي ر ا ي ت خ ا ة م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م ]	ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت [ ة ي ر ا ي ت خ ا ة م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م ]
ء ح ي ف ص ل ا م ح ء ن ح ا س ل ا	م م 120×120 ة ج و د ز م ة ح ي ف ص ن ي خ س ت (M×N)	م م 180×180 ة ج و د ز م ة ح ي ف ص ن ي خ س ت (M×N)	م م 200×200 ة ج و د ز م ة ح ي ف ص ن ي خ س ت (M×N)	م م 300×300 ة ج و د ز م ل ا ح و ل ل ا ن ي خ س ت (M×N)
ل م ع ل ا ة ح ا س م	م م 140×140×60	م م 180×180×180×60	م م 200×200×200×60	م م 300×300×300×65
د ا ع ا ل ا	م م 250×230×390 (ء ا ف ت ر ا ل ا × ص ر ع ل ا × ل و ط ل ا)	م م 290×290×290×420 (ء ا ف ت ر ا ل ا × ص ر ع ل ا × ل و ط ل ا)	م م 320×290×290×420 (ء ا ف ت ر ا ل ا × ص ر ع ل ا × ل و ط ل ا)	م م 450×420×450 (ء ا ف ت ر ا ل ا × ص ر ع ل ا × ل و ط ل ا)
ة ق ا ط ل ا د و ز م	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي ط ا و 700 (ت ل و ف 110/ت ل و ف)	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي ط ا و 1000 (ت ل و ف 110/ت ل و ف)	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي ط ا و 1200 (ت ل و ف 110/ت ل و ف)	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي ط ا و 3000 (ت ل و ف 110/ت ل و ف)
ن ر و ل ا	م م 55	م م 90	م م 95	م م 180
د ا ع ا ب ط ط م ص ا ر ق ا س ب ك م ق و ح س م ل ا	ء ا ن د ا ة ر و ص ل ا ر ط ن ا	ء ا ن د ا ة ر و ص ل ا ر ط ن ا	ء ا ن د ا ة ر و ص ل ا ر ط ن ا	ء ا ن د ا ة ر و ص ل ا ر ط ن ا