

# 120 مم / 180 مم / 200 مم / 300 مم / 300 مم / 200 مم / 180 مم

رخصن العال مقر: PCY



## ةمدقم

ي رارحل سبكلاب تانيعال ةجلعام كنكمي يودي لرب تخم ل سبكم مادختساب ةءافكب قاطن عم . انب صاخلا لمكتم ل نّخسمل يهف ، ةيوئم ةجرد 500 يل لصي نيخست . تاغانصل فل تخم ل ةيلاثم .

## ديزم ل فرعا

راهحل رارط	PCY-5T1212	PCY-10T1818	PCY-10T2020	PCY-15T3030
طغصل قاطن	نط 0-5.0	نط 0-10.0	نط 0-10.0	نط 0-15.0
سبكم ل رطق	تيزلا ةناوئسأ يف (د) 50 مم مورك لابل ةيلطم ل	ةناوئسأ يف (د) 65 مم (د) 65 مم مورك لابل ةيلطم ل تيزلا	ةناوئسأ يف (د) 65 مم (د) 65 مم مورك لابل ةيلطم ل تيزلا	ةناوئسأ يف (د) 95 مم (د) 95 مم مورك لابل ةيلطم ل تيزلا
ماعل لك يهال يس يئرا	قلغل ةمكحم تالصل وئوب تادعم تيزلا برس ت طاقن ليل قتل	قلغل ةمكحم تالصل وئوب تادعم تيزلا برس ت طاقن ليل قتل	قلغل ةمكحم تالصل وئوب تادعم تيزلا برس ت طاقن ليل قتل	قلغل ةمكحم تالصل وئوب تادعم تيزلا برس ت طاقن ليل قتل
ءارح ةجرد بل اقل	ةجرد -300.0 ةرغل ةراح ةجرد ةيوئم ةجرد 500.0/500.0	- ةرغل ةراح ةجرد 300.0C/500.0C/500.0C	- ةرغل ةراح ةجرد 300.0C/500.0C/500.0C	- ةرغل ةراح ةجرد 300.0C/500.0C/500.0C
لزل ةق رط	دروت سم لزل ءول	دروت سم لزل ءول	دروت سم لزل ءول	دروت سم لزل ءول
ق رط دي رط	ءام لابل دي رط لابل عيرس ل دي رط لابل [ةيراي تخا ءام لابل دي رط ةنيك ام]	ءام لابل دي رط لابل عيرس ل دي رط لابل [ةيراي تخا ءام لابل دي رط ةنيك ام]	ءام لابل دي رط لابل عيرس ل دي رط لابل [ةيراي تخا ءام لابل دي رط ةنيك ام]	ءام لابل دي رط لابل عيرس ل دي رط لابل [ةيراي تخا ءام لابل دي رط ةنيك ام]
ءح ي فصل مءح ءح ن س ل	مم 120×120 ءووزم ءح ي فصل نيخست (M×N)	مم 180×180 ءووزم ءح ي فصل نيخست (M×N)	ءووزم ءح ي فصل نيخست مم 200×200 نيخست ل (M×N)	مم 300×300 ءووزم ل ءول ل نيخست (M×N)
لمع ل ءح س	مم 140×140×60	مم 180×180×180×60	مم 200×200×200×60	مم 300×300×300×65
ءع بال	مم 250×230×390 (ءاف ت رالال × صر ع لال × ل و ط لال)	مم 290×290×290×420 (ءاف ت رالال × صر ع لال × ل و ط لال)	مم 320×290×290×420 (ءاف ت رالال × صر ع لال × ل و ط لال)	مم 450×420×450 (ءاف ت رالال × صر ع لال × ل و ط لال)
ة قاطل ءوزم	220 صي صءت نكمي طاو 700 (ت لوف 110/ت لوف)	220 صي صءت نكمي طاو 1000 (ت لوف 110/ت لوف)	220 صي صءت نكمي طاو 1200 (ت لوف 110/ت لوف)	220 صي صءت نكمي طاو 3000 (ت لوف 110/ت لوف)
نرول	مم 55	مم 90	مم 95	مم 180
ءاع بال ططءم صا رقا سبكم قو ء س ل	ءانءا ةروصل رطانا	ءانءا ةروصل رطانا	ءانءا ةروصل رطانا	ءانءا ةروصل رطانا