

هيكلية تاموتوا ةلآ - يكدل تايركل طغض ةوق رابتخا زاخ ديدحل ماخ تايرك قحس ةوق رابتخال

KT-JTJ :رصنعل مقرر



ةمدقم

طغض ةوق رابتخال يكدل زاخ اذه مضم
يني ندعمل ةدوخل ةبقارمل اصيصخ تايركل
لمحل ةقدل يلعل اميقت رفوي ثيح ،ةمراصل
ISO 4700 رييعام عم امامت قفاوتي امب قحسل
،ةلعل نارفل تايركب ةصاخ GB/T 14201 و
تارك ،رشابملا لازتخال ةيذغتلا داومو
،ةيغلانصل تازفحمل

ديزملل فرع

قيبطتلا	فصولا	هيسيئرلا ةدئافلا
ديدحل ماخ تايرك ةدوخل ةبقارم	لبق ةيراجتلا ديدحل ماخ تايركل قحسل ةوق نم غيبرسل قحختلا ،ةلعل نارفل يلى اهنسح	يلع طفاحيو ،تامارغل ديوت نم للقيو ،نرفل لخد للحتل غنمي ،ىلثمل ريبرسل ةيذفن
لازتخال ةيذغت ميقت رشابملا (DRI)	ةلزتملاو ةدسكؤملا تايركلل طغضلل يكي ناكيم ميقتلا ،ةراودلاو ةيدومل نارفل يلى ةمدختسملا اقبس	نم للقي امم ،ةنكاسلا لازتخال لامحأ تحت تايركلا ةمالس نمضي ،زاغل تاوون دادسناو رابغل رئاسخ
ةيغلانصل تازفحمل رابتخا ةزتملا داوملاو	وأ ةيوركل ةيئايميكل تازفحمل لاموخل يكي ناكيم قحسل ميقت ،ةقوتبملا ةيئاوطلال	يرارحل طغضلاو يلى غشتلا لكأتل دص ةمواقملا نم قحختي ،تباتل ريبرسل تاذ تالاعفملا يلى يكي ناكيملا
(Binder) طبرلا داوم نيسحت	ةغاصملا ةقوهرملاو ءارضخل تايركلل نراقملا يكي ناكيم رابتخال ،ةغونتم تيوتنن وأ ةيوضع طبر داوم	نودجاتنل فيلكت للقيو طبرلا داوم ةغايص صحن نم عرسي ،ةلليكهلا ةناتملاب ساسملا
تالتكتو كوكلا محف محف	ل،كشمل كوكلا محفو ،ةكرملا بلاوقلل لمحتلا ةردق فيصوت ،ةينوبركل تاطوغضملاو	،ةئاوهلا لقنلاو ،بئاسل نيزختلا ءانثا ةلوانملا ةنورم نمضي ،ةلعل ءارحل تاجرد يلى يندعمل طوبهلاو
ةيذغتلاو ةيئاوطلال توتح	داوملا دامتعا زكارمو نداعملا ءلالع ماسقلا ةقدل يلعل طغض رابتخا	ةمارصب مزتلت رشنل ءجردب يكي ناكيم هوش تانايي دلوي ،اهب فترتعمل ةيغلانصل رييعاملا

ةملاعمل	تافصاوملا
جتنملا رصن مقرر	KT-JTJ
راطلال لكه	دحاو دوم / دحاو غارذب يكي ناكيم وركه لكه
رابتخا ةوق يصىأ	(ننوي 5000) ننوي 5
ةوقل قاطن جردت	رمتسم ننوي 5000 يلى ننوي 0
لالعفل سايقلا قاطن	(ننوي 5000 يلى ننوي 100) هلماكل ةردقملا ةوقل نم >99% يلى 2%
ةيجولورتملا ةقدل ءف	1 ءجردل (Class 1)
ةوقل رشؤم ءقد	اهيلى راشملا ءميقل نم ±1%
رابتخال ءوق ءقد	ننوي 0.01
ءازلال ءقد	مم 0.01
هوشتلا ءقد	±1%
ةغبرسل يلى مكحتلا قاطن	(جردتم ريغ ميطننت) ءقيقد/مم 300 يلى ءقيقد/مم 1
رابتخا طوش يصىأ	مم 200
يسارل طغضلا ءحاسم	مم 200

معلومات	مواصفات
لغشمة حو	مواووقا ربع لقنن عم LCD شاش
صرعلا وئحم	لغشمة لاج، لغشمة لغرس، هوشمة، حازلال، رابخالا ووق
دئازلا لمحملة اعم	لمحلا بةع زواج دنع كرحم لل كئاموؤا ٲنوركلل افاقٲ
دوخل اعم	ةلفسو ةولع لىءع لل ةلباق ةئابره ك/ةكئناكم ءح ءءافم
اهب لومعملا رىاعملا	GB/T 14201-1993, ISO 4700-2007
ةئابره كلال اابلطملا	زءره 50، ±10% ءءرم راءء ءلوف 220