

يكدل تاي ركل طغض ؤوق رابتخا زاهج

KT-JTI :رصنعل مقرر



ةمدقم

في ةدوجل نامضل اصيصخ زاهجلا اذه مُمص شيح ،كباسملاو ،مجانملاو ،نيديعتل تالاجم ايلاباسحو ،ةقدلا يلاع وفريسل لي ماحت رفوي قاطن ربعاً نيتم ايلكيه ءاتابثو ،قحسل ؤوقل 50 ىلإ نتوين وليك 1 نم حوارتي عساو رابتخا نتوين وليك .

ديزلما فرع

قيبطتلا	فصولا	هيسئيرل ءئافل
تاي ركل ةدوج ءبقارم ديديحلا م	ديديحلا تاي ركل ءلالعل ارفال تاي ركل قحسل ءمواقم نم عيرسل ققحتلا رشابملا لزتخملا ASTM و ISO ءيلودلا ريياعملل ءاقفو (DRI) رشابملا لزتخملا	نرفل ءيذافن نادقفو ،تامارغل ديلاوتو ،نرفل لءاد للحتلا نم مي حنسل لبب هيسئيرل ريياعملل تاعفد صف قيرط نع
ءلالعل ءمواقم نيديعتلا نداعلا م	ءمصملاو ،نيحسلا ءبقاسملاو ،ءارضلا ءيديعتلا ءمقيتي في ءلالعل ءناسم في ءيئاوسلا ءيصرقل ريوكلا ءزهج ربع ءجتئملا م حنملا ءقاعم .	،نيوتون (الطبارلا ءداملا نيحسلا ءيروف ءعجار ءيذغت رفوي ريوكلا ءيلمع ءانتا ءبوطرلا ليديعتو (ءيوضلا طباورلا
بالوق رابتخا كباسملا تاكوسموم	ءاوملا بءدملا بالوقلاو ،كباسملا لم بالوقلا ءيكنيكا ءملا لملا رابتخا ءيكنيكا ءملا ءلوانملا ءعاضلا نداعملا ءدارب تاظوعضو ،طبارلا	ققحتلا لءال نم نيديعتلا بصل بائوشو بالوقلا تارايهنا نم للقل جلالعل ءلوانملا رصلا ءلويلا طغض تابعت نم
ءيديعتلا ءمواقم نيديعتلا ءدبللا م	تاي ركل ،ءبللا تيسكوبلاو ،ءمصملا رفحلا تامادل قحسل ؤوق ديديحت .نكاسلا نيحسلا طغض ءعاضلا ءيديحتلا كئاسلا	في نيحسلا ءانتا ءيلاع ءيكنيكا ءم ءاقب تالءدم نم صي ءرارحلا تاجرد تاد ءوملا ارفال تايلا ءمعو ،ءيئاو لهال لقللاو ،سيءاوقلا ءلالعل .
تامادلا فيصوت ءيمايريكي	في ءمدختسملا تامادل ءالوي ءيخزل تاركلل لملا يلاع قحسل ءمواقم ميقيتي جيءولويءلا ءسءنلا ءلويلا ءيلاورءي لهال ريسكتلا	ءيلاصوم نم ديدي مام ،رفحلا رءب قلالء ءاهج ءص ءمواقملا ءكؤي رصلا تحت طغضلا تحت ءليغيشتلا رملال لوطو رسكلا
ءاوملا رابتخا ءمدقملا ءبكرملا م	تابيحبو ،ءيديعتلا ريغ ءبكرملا تاركلل ءيكنيكا ءملا فيصوتلا ءيبيءلا ءقاعلا نيحسلا طئاسوو ،ءيوركلا ءفوفصملا	لشفلا لامءا ءلالعل ءالو ءاهجلا ءلوانملا ققيد طئاسو م سرفوي بكي ريوطتو تاجربا ءلويلا ءسءنلا ءلوانملا تانايبو ،يوصقل ءاوملا

ءملا ءئل	ءافصاوملا ءمس	ءاالاساي قم / ءمئقلا
زارطلا فرعم	ءاداعملا ءزم مقرر	KT-JTI
ءوقلاو ءعسل	ءفصم رابتخا ؤوق يصقأ	(ءوق مءك 5,000) نتوين وليك 50
	رابتخالا ؤوق ساي قاطن	نتوين وليك 50 - نتوين وليك 1
	ليءملا ءيلخ فيفخت تاقاطن	(يوي وائل آساي) 10 × 5 × 2 × 1
	رابتخالا ؤوق ساي ءقد	(قاطن لك نم 20% نم) ءهال راشملا ءمئقلا نم 1% ±
ءحازالاو ءعسل	رابتخالا ءعسل ليديعت قاطن	(ءرءم ريغ مءكت) ءمئقلا/ءم 200 - ءمئقلا/ءم 0.01
	مءكتلاو ءعسل ءقد	ءلالعل قلقلم يقر ءرءم رايء وفريسي ءفء ميطنت
	ءحازالا ساي ءقد	ءم 0.01
قاطنلاو ءيكنيكا ءملا	راطالا نيوك	ءيصرالا/ءلواطالا ءلعل ءصوي ءوملا ءيئاو يرتون راطا
	ءفءلا ءيلا	طقف ءش ءاهجلا ءصخي ءاقباسملا لمم ققيد هيجوت بلول
	(يسارلا صولءالا) طغضلا صولء	ءم 450 - ءم 0
	طغضلا ءاول	ءلوقصومو ءنوطم ءيئاوم حطسا ،ءبالصل يلاع ءيكي بس ءالوف
مءكتلاو ءمءالا	ليغيشتلا ءاضوا	يحصخش رتويءم ءراءا / لقلل سم LCD يقر مءكت

معلومات عامة	مواصفات المنتج	مميزات / مميزات
	تكنولوجيا فائقة	"إل آ ك" تم تصميمها لسهولة الاستخدام، وتوفر معلومات دقيقة
	تكنولوجيا لسهولة الاستخدام	تقنية عالية، دقة عالية، دقة عالية
مميزات وعيوب	تكنولوجيا دقة	زمن 50، دقة 10%، دقة 220
	تكنولوجيا دقة	(تكنولوجيا دقة دقة 65 <) دقة 65