

2T ةفاحصلال هيليب Kbr

رقصنعال مقر: PCKBR



ةمدقم

سبككم - KINTEK KBR سبككم مكل مدقن
ممصم لومحم یربب تخم یركیلوردیه
نیئدبملا نیمدختسملل

دیزملا فرعا

جدومن	PCKBR-2T
لمعال طغص (T)	0-2 (لاکسراب اجم 30)
سبككملا رطق	ةقیق د 10/MPa \geq
لمعال ةلواط رطق	45mm (د) Φ
ةدمعال ددع	نینثا
لمعال ةحاسم	54x55 (مxن)
داعبا	100x220x220 (اعافترالالxلوطلالxصرعال)
محمك نزولا	4.8