

2T ةفاحصلال هيليب Kbr

رقصنعال مقرر: PCKBR



ةمدقم

سبكم - KINTEK KBR سبكم مكل مدقن
ممصم لومحم یرب تخم یرلوردیه
نیئدبملا نیمدختسملل

دی زملال فرع

جدومن	PCKBR-2T
لمعال طغص (T)	0-2 (لاکسراب اجم 30)
سبكمال رطق	≥1MPa/10 ةقیق د
لمعال ةلواط رطق	Φ45mm (د)
ةدمعال ددع	نی نثا
لمعال ةحاسم	54×55 (م×ن)
داعبا	100×220×220 (اعافترالال×لوطلال×صرعال)
محمك نزولال	4.8 محك