

# أدبصلل موابملا ذالوفلا نم غيرفتلا ةفشلا ءايمع ةحيفص يلاعلا غيرفتلا ةمظنأل Kf/Iso

رصنعلا مقر: KT-VA12



## ةمدقم

ةغرفملا ةفاحلا تاذ ءايمعلا حاولأل فشتك  
KF/ISO أدبصلل موابملا ذالوفلا نم ةعونصملا  
يف ةيلاعلا غيرفتلا ةمظنأل ةيلاثم يهو  
ةيئوضورهكلا ايلخالو تالصوملا هابشأ  
ةعانمو ،ةدوعل ةيلاع داوم ،ثاحبال تاربتخمو  
ببكرتلا ةلهسو ،ةافكب برسئلل

## ذيمل فرعا

| تافصاوملا | A      | B     | C      | D      |
|-----------|--------|-------|--------|--------|
| 63 وزيآ   | 95 مم  | 12 مم | 70 مم  | 90 مم  |
| ISO80 مم  | 110 مم | 12 مم | 83 مم  | 105 مم |
| ISO100    | 130 مم | 12 مم | 102 مم | 125 مم |
| ISO125 مم | 155 مم | 12 مم | 127 مم | 150 مم |
| ISO160    | 180 مم | 12 مم | 153 مم | 175 مم |
| ISO200    | 240 مم | 12 مم | 213 مم | 235 مم |
| ISO250 مم | 290 مم | 12 مم | 261 مم | 285 مم |
| ISO320    | 370 مم | 17 مم | 318 مم | 365 مم |
| ISO400    | 450 مم | 17 مم | 400 مم | 445 مم |
| ISO500 مم | 550 مم | 17 مم | 501 مم | 545 مم |
| ISO630    | 690 مم | 22 مم | 651 مم | 685 مم |

| تافصاوملا | A       | B      |
|-----------|---------|--------|
| KF10      | 12.2 مم | 30 مم  |
| KF16      | 17.2 مم | 30 مم  |
| KF25      | 26.2 مم | 40 مم  |
| KF40      | 41.2 مم | 55 مم  |
| KF50      | 52.2 مم | 75 مم  |
| KF63      | 70 مم   | 87 مم  |
| KF80      | 83 مم   | 114 مم |
| KF100     | 102 مم  | 134 مم |
| KF160     | 153 مم  | 190 مم |

| تافصاوملا | A     | B      | ال*ج  | P.C.D   |
|-----------|-------|--------|-------|---------|
| 16 ف يس   | 34 مم | 7.5 مم | 4.4*6 | 26.9 مم |

|       |          |         |         |          |
|-------|----------|---------|---------|----------|
| CF25  | 54 ρρ    | 10.5 ρρ | 6.6*6   | 43 ρρ    |
| CF35  | 70 ρρ    | 12.7 ρρ | 6.7*6   | 58.7 ρρ  |
| CF50  | 86 ρρ    | 16 ρρ   | 8.4*8   | 72.4 ρρ  |
| CF63  | 114 ρρ   | 18 ρρ   | 8.4*8   | 92.1 ρρ  |
| CF80  | 130 ρρ   | 18 ρρ   | 8.4*16  | 110 ρρ   |
| CF100 | 152 ρρ   | 20 ρρ   | 8.4*16  | 130.3 ρρ |
| CF150 | 202 ρρ   | 22 ρρ   | 8.4*20  | 181 ρρ   |
| CF200 | 253 ρρ   | 24.5 ρρ | 8.4*24  | 231.8 ρρ |
| CF250 | 305 ρρ   | 26 ρρ   | 8.4*32  | 284 ρρ   |
| CF300 | 368 ρρ   | 28.5 ρρ | 10.8*36 | 338.1 ρρ |
| CF350 | 419.1 ρρ | 28.5 ρρ | 10.8*36 | 388.9 ρρ |