

## رثد نرف 1200 °C

رصنعلال مقر: KT-12M



### ةمدقم

رثدلال نرف مادختساب كرتبتم ةيقرتب مق عيرس نيخست قيقحت . انب صاخال 1200 °C ةينابايلا انيمولأل فايلا مادختساب قيقودو مكحت ةدحوب زيمتي . مونيدبيلومل تافلومو ةجمرربلا ةلوهسل سمللاب لمعت TFT ةشاشب انأل بلطا . تانايلا ليلحتو

### ديزمالا فرعا

نرفال رارط	KT-12M
يوصقلا ةراحت ةجرد	1200°C
ةتبات لمع ةراحت ةجرد	1100°C
نرفال بوبنأ ةدام	ءاقنلال يلاع زتراوك
ةرحتال ةدام	ةينابايلا انيمولأل فايلا
نيخستال رصنع	Cr2Al2Mo2 كالسأ فئافل
نيخستال لدعم	ةقيد/°C 0-30
ةراحتال ةجرد رعشتسم	K عونلال نم جمدم يراحت جوز
ةراحتال ةجرد يف مكحتال زاغ	سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاغ PID/يمقر مكحت زاغ
ةراحتال ةجرد يف مكحتال ةقد	±1°C
ةراحتال ةجرد ديحوت	±5°C
ةيئابرهكالل ةقاطال رصم	زتره 50/60 ، تلوف 110-220 ددرتم راي

ةفرغلل ةسايقلال ماجألال نوزخم	رتل) لاعفلا مجحلا	رتل) لاعفلا مجحلا	رتل) لاعفلا مجحلا	رتل) لاعفلا مجحلا
100 × 100 × 100 (مم)	1	300 × 300 × 400	36	
150 × 150 × 150 × 150	3.4	400 × 400 × 400 × 400	64	
150 × 150 × 150 × 200	4.5	500 × 500 × 500 × 500	125	
200 × 200 × 200 × 200	8	600 × 600 × 600 × 600	216	
200 × 200 × 200 × 300	12	800 × 800 × 800 × 800	512	

مجمحو ليلعلال ميمصت ماجألال لوبق متي

دجوي ال	فصولا	ةيمكلال
1	نرف	1
2	ةيراح ةلتك	1
3	ةقتوبللا طقلم	1
4	ةراحتال مواقع زافق	1
5	ليغشتال ليلد	1