

رثد نرف 1200 °C

رصنعنل مقرر: KT-12M



Introduction

رثدل نرف مادختساب كرتبتم ةيقرتب مقرر نرفني خست قيقحت . انب صاخلا 1200 °C ةينابايلا انيمولأل فايلا مادختساب قيقودو مكحت ةدحوب زيمتي . مونيدبيلومل تافلومو ةجمرربلا ةلوهسل سمللاب لمعت TFT ةشاشب انأل بلطا . اتانايلا ليلحتو

ديزمل فرعا

نرفلا زارط	KT-12M		
يوصقلا ةراحت ةجرد	1200°C		
ةتبات لمع ةراحت ةجرد	1100°C		
نرفلا بوبنأ ةدام	ءاقننلا يلاع زتراوك		
ةرحتلا ةدام	ةينابايلا انيمولأل فايلا		
نرخستلا رصنع	Cr2Al2Mo2 كالسأ فئافل		
نرخستلا لدعم	ةقيقت/°C 0-30		
ةراحتلا ةجرد رعتستسم	K ءونلا نم جدم يراحت جوز		
ةراحتلا ةجرد يف مكحتلا زاهج	سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاهج/PID يمقرر مكحت زاهج		
ةراحتلا ةجرد يف مكحتلا ةقت	±1°C		
ةراحتلا ةجرد ديحوت	±5°C		
ةيئابرهكلا ةقاطلا رصم	زتره 50/60 ، تلوف 110-220 ددرتم رايت		
ةفرغلل ةيسايقلا ماجحلأل نوزخم			
م (م) ةفرغلل حج	رتل) لاعفلا حجلا	م (م) ةفرغلل حج	رتل) لاعفلا حجلا
100 × 100 × 100	1	300 × 300 × 400	36
150 × 150 × 150 × 150	3.4	400 × 400 × 400 × 400	64
150 × 150 × 150 × 200	4.5	500 × 500 × 500 × 500	125
200 × 200 × 200 × 200	8	600 × 600 × 600 × 600	216
200 × 200 × 200 × 300	12	800 × 800 × 800 × 800	512

محمحو ليلعملل ميمصت ماجحلأل لوبق متي

دجوي ال	فصولا	ةيمكلل
1	نرف	1
2	ةيراحت ةلتك	1
3	ةقتوبلا طقلم	1
4	ةراحتلل مواقم زافق	1
5	ليلغستلا ليلد	1