

ةيربخملا كفلا ةراسك

ررصنعلال مقر : KT-PE



Introduction

مادختساب ةءافكب ةبلصلال تانيعلال قحس
يلاثم . PE90x150 ربتخملا ةكفلا ةراسكلا
ديزملال ءانبل داومو نداعملاو كئئابلل

ديزملال فرعا

ةبسانم داوم	ةبعصو ةبلص ، ةشه ، ةبلص ، ةبالصلال ةطسوتم
جالعلال عون	تقحس
داوملا لادخال محح	ملم <90
داوملا جارخال محح	ملم <2
كفلا ةحول محح	ملم 90 X 150
كفلا ةحول ةوجف	ملم 0-30
عمجملا محح	رتل 20
كفلا ةحول ةدام	نتسحننلا ديبرك اءصللل مواقملا ذالوفلا ؛يندعم طيلخ
كرحملال ةوق	طاو 1500
يفاصلال نزولال	مجمك 226
لماشلال دعبلا	ملم L450xW850xH980
ءاصوطلال فصو	(راتم 3 قاطن يف) لبسسي د <60
ةياملال ةوتسم	IP65
ةدوخلال ريباعم	م
ةيرايتخال ةفيطو	ةيئابرهك ةسنكم ذفنم / رابغللل داصم عمق / هتطحالام نكمي ةنزاوملا بالود ةيامح ءاطغ / نارودلل لباق عمق