

بصل ة ني كام

RPM-02 : رصن عل م قر



ة مدقم

ة بوب صم ل ة شغل ال ب ص ة ني كام م م ص ت م
ة بوب صم ل رم يلوب ال ة شغل ا تاج ت ن م ة بلوق ل
ق ث بل او بصل ل ل ث م ة دد ع ت م ة ل اع م فئ اطو اهل و
ب ك ر م ل او ط م ل او ط م ل او

دي زم ل ا فر ع ا

ل. يدوم ل م قر	RPM-02A	RPM-02B
م س ال ا	ة دح او ة ق ب ط	ت اق ب ط 3
ي غ ر ب ال ر ط ق	25 م (ب ل ط ل ا ب س ح و ا) م	
L [D [ر ط ق ل ا ل ل ل و ط ل ا ة ب س ن]	33:1 (ب ل ط ل ا ب س ح و ا)	
ي غ ر ب ال ع ر س	0-95 (د د ر ت ل ل ل و ح ت ة ع ر س م ي ط ن ت) ة ق ي ق د ل ا ي ف ة ر و د	
ك ر ح م ل ا ة و ق	4 (ب ل ط ل ا ب س ح و ا) ت او و ل ي ك	
ب ل ا ق ل ا ة ف ش ص ر ع	300 م (ب ل ط ل ا ب س ح و ا) م	
ي ر ا ي ت خ ال ا ن ي و ك ت ل ا	م ف ل ل ا ك ف ز ا ه ج [ط غ ص ل ا ر ع ش ت س م] [ط غ ص ل ا ر ع ش ت س م] [ي ك ي ل و ر د ي ه ل ا و ا ي و د ي ل ا ة ش ا ش ل ا ر ي غ م] [ب ل ط ل ا ب س ح و ا] 3CC ن ا ب و ذ ة خ ص م	
م ي و ق ت ل ا ع ر ج	160 × 350 × 2 م م ب ل ط ل ا ب س ح و ا	
م ي و ق ت ل ا ة ن ا و ط س ا ب ي ك ر ت ة ق ي ر ط	ي ز ا و ت م و ا ي د و م ع	
ف ل ل ا ز ا ه ج	ك ا ك ت ح ال ا ف ل	
م ح ج ال (ع ا ف ت ر ال ا × ق م ع ل ا × ص ر ع ل ا)	2800 × 800 × 800 × 1650 م م	3500 × 1600 × 1600 × 2200 م م
م ح ك) ن ز و ل ا	≈ 750 م ح ك	≈ 1.2T
ة ق اط ل ا د و ر م	3 \$ \$ \$ AC380V	