

لصفل ربتخم لاطسل ءعرسل اللاع يزكرم درط زاهج فلففجل الل اءابأ ءضفخنم ءراجل ءجرب لصلل ءر: كء-ءس



ءمدقم

لاطسل Kintek نم ءعرسل اللاع يزكرم درط زاهج مكء ءقفل الل ف ءرء 21,000 ءوق: ربتخمل الل ءاربءلل للاءم ءراجل ءجرب ف قفل ءءءل الل ءررسل الل.

ءلزل الل ءرل

ءملءم الل	ءافصل الل
صلر الل ءضو	ءشاش LCD
لوصقل ءعرسل الل	ءقفل الل ف ءرء 21000
ءعرسل الل ف مكءء الل ءقء	ءقفل الل ف ءرء ± 20
(RCF) لوصقل ءلءسل الل يزكرم الل درطل الل ءوق	30642xg
لوصقل ءعرسل الل	ل 4 x 750
لزكرم الل درطل الل ءرء ءافصل الل	م 420
ءقؤم الل قاطن	ءقفل 1-99
لمء الل ءاضوص	لبسل ء 65
ءقاطل الل ءورم	زرء 50 ءلوف 220 ± 22 ءءرءم رائل
ءقاطل الل	طاو 750
لفاصل الل نزلو	مء 62
(ءافءرا x صرء x لوط) ءءنم الل ءاعبأ	م 565 x 465 x 395