


KT-TXH: عرض ال مقور

KT-TXH: عرض ال مقور



ةمدقم

ةيرب تخملا ةينوبركلل نجعل اطا ل فشتكا
 نوبركلاو راقلا طلل ةمصم صلاو ادألا ةللا
 زيمتت. ةيؤئم ءرد 400 ىتح دحوم لكشب
 فلغم نيخستو، ءوزم امجيس تارفشب
 داوملا ثا بآل لآ غيرفتو، (ةيراح ءرتس)
 ةمدقملا

ديزمل افرعا

[illegible]

KT-TXH-10L	KT-TXH-5L	عمل عمل
KT-TXH-10L	KT-TXH-5L	عمل عمل
رتل 10	رتل 5	عمل عمل
عمل عمل 400	عمل عمل 400	عمل عمل
(Σ) عمل عمل / Z لكش عمل	(Σ) عمل عمل / Z لكش عمل	عمل عمل
عمل عمل 44: عمل عمل / عمل عمل 27: عمل عمل	عمل عمل 44: عمل عمل / عمل عمل 27: عمل عمل	عمل عمل
عمل عمل / عمل عمل	عمل عمل / عمل عمل	عمل عمل
طاول عمل 1.5	طاول عمل 1.5	عمل عمل
عمل عمل / عمل عمل	عمل عمل / عمل عمل	عمل عمل
(طاول عمل 2.4: عمل عمل) × 3 طاول عمل 0.8	(طاول عمل 2.4: عمل عمل) × 3 طاول عمل 0.8	عمل عمل
رابط 3، عمل 380	رابط 3، عمل 380	عمل عمل
عمل عمل / عمل عمل	عمل عمل / عمل عمل	عمل عمل
لعمل عمل	لعمل عمل	عمل عمل

معمول عمل	KT-TXH-5L	KT-TXH-10L
محل العمل	320 م	320 م
محل العمل (م × م × م)	1125 × 580 × 1010 م	1125 × 580 × 1010 م