

ي ر ب ت خ م ي ص ر ق ر ا و د ط ا ل خ KTL-7 : ر ص ن ع ل ا م ق ر



ة م د ق م

ر ي و د ت ي ر ب ت خ م ل ا ي ص ر ق ل ا ر ا و د ل ا ط ا ل خ ل ل ن ك م ي
س ن ا ج ت ل ا و ط ل ل ل ل ل ع ل ا ف و ة س ا ل س ب ت ا ن ي ع ل ا
ص ا ل خ ت س ا ل ا و

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل ي د و م ل ا	LC-TD
ة ك ر ح ل ا ع ص و	ن ا ر و د ل ا
ي ب ر ه ك ل ا د ه ج ل ا	د د ر ت م ر ا ي ت ت ل و ف 100-240
ل د ر ت ل ا	ز ت ر ه 50/60
ة ق ا ط ل ا	40W
ة ي و ا ز ل ا	0-90°
ك ر ح م ل ا ع و ن	ر م ت س م ر ا ي ت ك ر ح م
ة ع ر س ل ا ق ا ط ن	ة ق ي ق د ل ا ي ف ة ر و د 10-70
ت ق و ل ا ط ب ص ق ا ط ن	ة ق ي ق د 1-1199
ل ي غ ش ت ل ا ع ص و	ر م ت س م ل ا / ت و ق و م ل ا ل ي غ ش ت ل ا
ح ن م ل ا م ح	م م 300 ع ا ف ت ر ا × 210 ص ر ع × D280
ح ن م ل ل ل ي ف ا ص ل ا ن ز و ل ا	8 م ح ك
ا ه ب ح و م س م ل ا ة ط ي ح م ل ا ة ر ا ر ح ل ا ة ح ر د	5-40°C
ا ه ب ح و م س م ل ا ة ي ب س ن ل ا ة ب و ط ر ل ا	80% ة ب و ط ر
ة م ي م ص ل ا ة ي ا م ح ي و ت س م	IP21