

داومال رابتخاو تانيعل دادعإل یرب تخملا رابغل عمج ماظن

KT-CC : رصنعل مقر



ةمدقم

رب تخملا يف ءاوهلا ةدوج نيسحتب مق
يلع یرب تخملا رابغل عمج ماظن مادختساب
ةبسنب حيشرت ءافك رفوي يذلاو ءافكلا
ايلأافظنتو ، نوركم 0.5 ىتح 99%
تادحو ربع ايكذامكحتو ، ءاوهلا تاضبب
(PLC) ءمربلل ءلباقلا ءيقتظنملا مكحتلا
ممصملا ءيغلل ءاضوصلل ضفخنم اليغشتو
، ءلبغللو ، رسكللو ، تانيعل دادعإل اصيص
داوملا ءلوانم تايلمعو

ديزمل فرعا

قيبطتلا	فصولا	ةيسيئرلا ءزملا
محفلا تانيعل رسك نداعملو	تاراسكللا نع ءجتانلا محجل ءيلع تاميسجل تاتاعبنا طقتلي ةقوسملا تانيعل نحت تادحو ، ءقريطملا نحاتملو ، ءيفلا	يلعلا ليلحتلا راركتلا نامض عم تانيعل لءابتملا ثولتلا عنمي لغشملا لئسفتلا زاهجل ءمالسو
ليبارغللو ءلبغل ةيكيناكيميلا	تازاره قوف ءعرسل يلاع يولعو يبناج بلس طغض جارغتسا رفوي ءراودلا صخفل تاللو يزارتهالا لابلغل	مجح عزوت ريغت نود محجل قيقت قاشننسلال لابلل رابغل يلع يوتحي اهب طفتحملا ءنيعل ءزجل تاميسجل
تاقلزمو داوملا لقن لقنلا	يلعلا مالزال لقن ءقطنب ءرشابم ءصصم عمج يراجم طبري ةقلملا محفل تاقلزمو ، طاقساللا قيقدانصو	ءاطن يلع طفاحي امم ، داوملا ءازا نع ءجتانلا رابغل تاراجفنا عنمي ةفيطنلا تايضرالل حطسأو ءشمنملا
ةنيءملا تانيعل دادعإ ءيولويءيلا	تاميسجللو ، تبخل اياطشو ، طيشاكلا نداعمل رابغ صرتعي قيقتلي ميسقتلو ، نحتلو ، عطقلا تاءارجا ءانثا ءراجلل ءمواقملا	فايطملاو ، ءساسجللا ليلحتلا نيزاوملل يليغشتلا رمغل ددمي ةيكيناكيميلا تانوكمللو ، يرصلبلا
نمنسال نحت يفزل ركنلكلاو	نحت تارود ءانثا ءيقتل ءافكلا نداعمل رابغ بحس ريدي ةلالا ءقلملا قحس تارودو ءرمتمسلا ءربملا تاركتلا	امم Toray PTFE ءاشغ شيطارخ لالخنم قيقتل رتموركيم 0.5 رابغ طفحي ءرواوملا ءبطرلا ءيميلا تاربتخم يفاوچ لومحملا فارجاللا عنمي
قحيءملا نزوو ءئبعت ءلملا	ءفرملا ب يولي نزلو تايلمع ءانثا ءجتانلا رابغل بحس لءاغي تانيعل ءيمجت تايلمعو ، ءلملا ب قحيءملا ءئبعتو	نم تاربتخملا ينيءملا ءملا 6 غلبت ءولل طاقلا ءعرس مدقي ءجهملا و ءرطخل تابلرمل قاشننسا

ةنيءملا ءلملا	KT-CC (لئدوملا) تافصولا ءميقي
يسيئرلا ءاوهلا قفدت ءعرس	ءعاس/م ³ 4800-6400
حيشرتلا ءحاسم يلامجل	م ² 80
رئلل ءشوطر ءاسو	Toray PTFE ءريكر ءاشغ
رابغل حيشرت ءافك	(رتموركيم 0.5 ىتح تاميسجل طقتلي) ≥99%
ليغشتلا ماطن ءمواقم	لاكساب 1500-2200
ءلملل ياساللا حيشرتلا	نشخل رابغل ءلعم ءحو
ةيوناتلا ءلملا حيشرت	ءيزرمل ءشوطرل حيشرت ءيمجت
ءيطنلا ءلي	طوغصم يكيءتاموتو ايسكع ءاوه صبن
يضببلا طوغصملا ءاوهلا ديرو	لاكساب اجم 0.4-0.6
ءيطنلا ءاوهلا رابغ تاعبنا زكرت	م ³ /غم ≤50
ليغشتلا ءاضو ىوتسم	(A) لبيسيء ≤75
ماظنلا ءاوه بربست لءعم	≤5%

هينقتا عملعلا	KT-CC (ليدوملا) تافصاوملا هميق
رابغللا عماجل سيسئرلا لخدملا ءاوه ءعرس	15 م/ت
يلخادلا رابغللا رصم طاقتلا لخدم ءعرس	4 م/ت
يجراخلا رابغللا رصم ءاطغ ءاوه ءعرس	6 م/ت
ليغشتلا سيلمع زاغ ءراح ءجرد	ءطيجملا ءفرغللا ءراح ءجرد
ءابرءكلاب دادملا	380 (روطالا يثالء) زءره 50 ،ءلوف
ءردقملا كرحملا ءوق	7.5 طاووليك
ءسيسئرلا ءءحوللا نزو	300-500 مءك
ءافءرالا × صرءلا × لوطالا) ءسيسئرلا ءءحوللا داعبا	1100 × 1000 × 2100 مم
مءءءلا ءسءنه	PLC يءءلا مءءءلا ماطن