

تاني عال نحطل ةعرسلا ةيلاع ةقيقدلا ربتخملا ةنحطم تاربتخم لل ةيحطس ةنحطم - ةفاجلا

KT-WXA :رصنعال مقر



ةمدقم

ةيلاع ةقيقدلا ةربتخملا ةنحطملا هذه حيتت
لصلتل ةعرسب ةفاجلا تاني عال نحط ةعرسلا
(mesh) ةكبش 200 و 40 نب حوارتت ةقد ىل
جمدم ميمصتب زيمنتت. قئاقد سمخ نم لقا يف
،يوق كرحم ءادأو ،ةلواطلا حطس ىلع عضوي
نيسحت ىلع لمعي امم ،قالغال ةمكحم ةفرغو
تاربتخملا يف ةيمويلا تاني عال ريصحت
ةيليلحتلا.

ديزمل فرعا

قيبطتلا	فصولا	ةيسئرا ءدئافلا
تابكركلا ةينالديلا	ةطوغضم صارقألاو ،تاغوسلاو ،(APIS) ةطشنلا ةينالديلا تانوكملل عيرس نحط نابوذلا تاساردو ليلحتلا تارابتخا ءادج ةقيقد قيحاسم ىل	ثولت رطاحم دوجو مدع عم تاني عال اسنجانم ءاطلخ نمضت داوملا نادقف نم ردق لقاو لدابت
تاني عال ريصحت ةينالديلا	تازحفاو ،ةينانطصلا تاجناتارلاو ،ماخلا ةيرولبلل ةينالديلا تابكركلا نحط ليلحتلا فيطلا سايقا و FTIR و XRF ليلحت لبقة فاجلا	امم ،ةعرسب ةكبش 200 نم لقا ىل تاميسجلا مجح للقت ةباجتسالا تاقواو ةينالديلا مضهلا تاي لمع نم عيرسي ةيليلحتلا
ةينارزلا ثوحبلا ةينالديلا	ةبرتل تاني عو ،رودبلو ،بوبحل بوبحو ،ةفجمل تانابنلا ءجسن ءعلا عم تاديمل اياق رابتخاو ،ةبوطرلا يوتحم مييقتو ،تايذملا ليلحتلا	يرارحلا للحتلا نم (قئاقد 5 ىل 0.5) عيرسلا ةرودلا تقو ةرارحلل ءساسحلا ءيوضعلا تابكركلل
ةيذغال دوج ءقارم	مجمتلاب ءفجمل تاصلختسملاو ،لباوتلاو ،ةفجمل ءيذغال تاجناتارلاو ةبقارمو ءيذغال تاقصلل عضو ضرغل ءقستم قيحاسم ىل ءينارزلا تاجناتارلاو دوجلا	تاعيزوت ريفوت عم تاني عال ءمراص ءفاطن ىلع طفاحت تاميسجلا مجحلا ءب وبنتل نكمي
تاليلحتلا ةيجولويجلا ةينالديلا	ريغ ماخل تاني عو ،فجمل نيطلو ،ةريغصل ءيندعملا روصلا قئاقرقح فيطلا ليلحتلا ريصنل ليلحتلل ءسبسم ءيقد قيحاسم ىل ءيندعملا	يندعملا ماكركلا عم ءلوسب لماعت ي ءعرسلا ىل عارودلا كرحمل قفوت نود شهلاو بلصل
داوملا و تارمبوللا ةمدقملا	كمي ايريسلا فئالساو ،ةبكركلا قيحاسملاو ،ةفاجلا رملولبلل تاببج نحط داوملا رابتخاو ربتخملا قاطن ىل بكيكرتلا براتل	امم ،تاني عال ريصحتلا ءيجارخ رداصمب ءناغتسالا بنحت ريوطتلا فيلاكت ليلقتو ءعيرس ءراركت تارابتخا حيتي

تاربتخملا ءقدا (ءكبش)	ءيئابرهكلا ءهال	× رطوقلا ءيلكل داغبالا (مم عافترالا)	× رطوقلا ءفرغلا داغبالا (مم عافترالا)	ءعءفلا ءعس (مجم يوصقلا)	يف ءرود (ءقيدلا)	ءقاطلا (طاو)	زارطلا فرعم
ءكبش 40-200	AC 220V 50Hz	مم 110 x 210	مم 80 x 40	مجم 80 ≤	ءقيد/ءرود 10,000	طاو 200	KT-WXA-80
ءكبش 40-200	AC 220V 50Hz	مم 160 x 320	مم 100 x 40	مجم 100 ≤	ءقيد/ءرود 25,000	طاو 650	KT-WXA-100
ءكبش 40-200	AC 220V 50Hz	مم 170 x 300	مم 125 x 56	مجم 200 ≤	ءقيد/ءرود 28,000	طاو 1200	KT-WXA-200
ءكبش 40-200	AC 220V 50Hz	مم 170 x 300	مم 140 x 57	مجم 300 ≤	ءقيد/ءرود 28,000	طاو 1500	KT-WXA-300
ءكبش 40-200	AC 220V 50Hz	مم 160 x 800	مم 160 x 60	مجم 400 ≤	ءقيد/ءرود 28,000	طاو 1650	KT-WXA-400
ءكبش 40-200	AC 220V 50Hz	مم 175 x 1200	مم 175 x 90	مجم 500 ≤	ءقيد/ءرود 28,000	طاو 1800	KT-WXA-500
ءكبش 40-200	AC 220V 50Hz	مم 175 x 1200	مم 190 x 90	مجم 800 ≤	ءقيد/ءرود 28,000	طاو 1900	KT-WXA-800

فرع م زارطال	هقاطلا (طاو)	ي ف ةرود) ةغرسلا (هقيقدلا	هعفل ةعس (مح) يوصقلا	× رطقلا) ةفرعل داغبا (مم عافتلالا	× رطقلا) هيلكلا داغبالا (مم عافتلالا	دهجلا يئابرهكلا	تاجرحملا هقد (هكبش)
KT-WXA-1000	طاو 2000	هقيقد/ةرود 25,000	مح 1000 ≤	مم 210 x 90 Φ	مم 210 x 1100 Φ	AC 220V 50Hz	هكبش 40-200
KT-WXA-1500	طاو 2100	هقيقد/ةرود 25,000	مح 1500 ≤	مم 240 x 100 Φ	مم 240 x 1300 Φ	AC 220V 50Hz	هكبش 40-200
KT-WXA-2000	طاو 2200	هقيقد/ةرود 25,000	مح 2000 ≤	مم 240 x 100 Φ	مم 240 x 1300 Φ	AC 220V 50Hz	هكبش 40-200