

محلل ريغص سيستاني غم نيخست سيستاني غم بيلقت زاغ رختخملا يف ةتبات ةراخ ةجردب

رصنعال مقر: KTL-2



ةمدقم

نيخستلا تاذ سيستاني غملا بيلقتلا ةلا
ريغص ةتبات ةراخ ةجردب سيستاني غملا
ةمصم تامادختسال ةدعتم ةادأ يه رختخملا
طلخالو ةراخلا ةجردب يف قيقدللا مكحتلا
ةلمعمل تاقببطللا فلتخم يف لافلا

ديزمل افرا

ليدوملا	KTL-HA	KTL-HB
ضعال عسو	شاش LCD	شاش LCD
عرسال قاطن	ةقيدلا يف ةرود 100 ~ 1600	ةقيدلا يف ةرود 100 ~ 2000
عرسال يف مكحتلا ةقد	ةقيدلا يف تارود ± 10	ةقيدلا يف تارود ± 10
تقوتلا قاطن	ةقيد 1 ~ 99h59	ةقيد 1 ~ 99h59
ةراخلا ةجردب يف مكحتلا قاطن	RT ~ 300 °C	ةراخلا ةجرد RT ~ 350 °C ةراخلا ةنعال ةراخ ةجرد RT ~ 250 °C
ةراخلا ةجردب يف مكحتلا ةقد	صنيص ± 3 °C لؤلجملا ± 0.5 °C	± 0.5 °C / 100 °C (لؤلجم) ± 1 °C / 100 °C
كبرحتلا مچحل صقألا دحلا (H2O)	5L	20L