

محلل ريغص سيستاني غم نيخست سيستاني غم بيلقت زاغ ربتخملا يف ةتبات ةراخ ةجر دب

رصنعال مقرر: KTL-2



ةمدقم

نيخستلا تاذ سيستاني غملا بيلقتلا ةلآ
ريغص ةتبات ةراخ ةجر دب سيستاني غملا
ةممصم تامادختسال ةدعتم ةادأ يه ربتخملا
طلخالو ةراخلا ةجر دب يف قيقدللا مكحتلا
ةلمعمل اتاقيبتلا فلتخم يف لافلا

ديزمل افرا

ليدوملا	KTL-HA	KTL-HB
ضرعلا عضو	شاش LCD	شاش LCD
عرسلا قاطن	ةقيقدلا يف ةرود 100 ~ 1600	ةقيقدلا يف ةرود 100 ~ 2000
عرسلا يف مكحتلا ةقد	ةقيقدلا يف تارود ± 10	ةقيقدلا يف تارود ± 10
تيقوتلا قاطن	ةقيقد 1 ~ 99h59	ةقيقد 1 ~ 99h59
ةراخلا ةجر دب يف مكحتلا قاطن	RT ~ 300 °C	ةراخلا ةجر د RT ~ 350 °C ةراخلا ةجر د RT ~ 250 °C
ةراخلا ةجر د يف مكحتلا ةقد	صنيص ± 3 °C لؤلجملا ± 0.5 °C	± 0.5 °C / 100 °C (لؤلجم) ± 1 °C / 100 °C
كبرحتلا مچحل صقألا دحلا (H2O)	5L	20L