

ةلبرغ التانيكامو ةيلمعم رابتخا لبارغ

رصنع ال مقرر: KT-RCZ



ةمدقم

ةلبرغ التالآو ةقيد ةيلمعم رابتخا لبارغ مواقم الالوف ال نم .ةقذب تاميسجل ليلحتل ISO، ةيسايل الةفصاوم ال عم ةقفاوتم ،أصلل تافصاوم ال بلطا .م 125 - رتموركيم 20 قاطن آل!

ديزم ال فرع!

ةم لعم ال	تافصاوم ال
لخنم ال رطق	Φ400, Φ300, Φ200 (مم)
لخنم ال تاقبط	1-5 (يلفس ال اطار كل ذ ي امب)
(ةدج او ةرمل) ةيدغت ال ةيمك	≤300g
زارت الال ةعس	مم 1-5
ةرات الال ةوق	نتوين وليك 5
ةقاط ال	زتره 50 تلوف 220 طاو وليك 0.25
ةعرس ال	ةقيد/ةرود 1440
داعب الال	مم 600 × 490 × 370
لخنم ال نزو	مك 60
ةكر الال راسم	ةرئاد ةكر
تيقوت ال تقو	ةقيد 0.01-99.99
ءاضو الال	لبسيدي 50 ≤
ةام الال	أصلل مواقم الالوف 304
ةئعت الال ةقيرط	يبشخ قودن ص فيلغت