

Furance راود بوبنأ ةلامإ غارف ربتخملا

رصنعلال مقر: KT-RTF



Introduction

راودلا نرفلا تامادختسا ددعت فشكتا ، فيفجتلالو ، سيكلتلل يلاثم :ربتخملل ةلعلال ةراجلال تاجردتالعاتو ، ديبلتلالو ليديعتلل ةلباقلال ةلامإللو نارودلال فئاظو تائيبو غارفلل ةبسانم .لثمألا نيخستلل ديزملا ملعت .اهي فمكحتلال متي يتلال وجلال أنال!

ديزملا فرعإ

نرفلا جذومن	KT-RTF12	KT-RTF14	KT-RTF16
ةراجه جرد .ىلعلال	1200 °C	1400	1600
ةتبات لمع ةراجه جرد	1100	1300	1500
نيخستلال داعم	0-20 °C / ةقيقد	0-10 °C / ةقيقد	
نرفلا بوبنأ ةدام	ءاقنلال يلاع زتراوكلال	Al2O3 / Si3N4	
نارودلال ةعرس	0-20 ةقيقدلا يف ةرود		
رادحلالا ةيواز	ءجء -5-30		
نرفلا بوبنأ رطق	30/40/60/80/100/120/150/230/280 مم		
ءدحاولا نيخستلال ةقطنم لوط	300/450/600/800 ملم		
مختلال غارف لولم	0 ةقلح عم SS 304 ءفش		
ءفرعلال ةدام	ءنيءاباللا انيمولأللا فائلأ		
نيخستلال رصنع	Cr2Al2Mo2 كالسالل فئاقل	SiC	MoSi2
ةراجلال ةجء راعشتسا زاھ	K. ءعون	S. ءعون	ب ءعون
ةراجلال ةجءد يف مكحت	سمللاب لمعت ءشاشب PID مكحت زاھ / PID يمقر مكحت زاھ		
ةراجلال ةجءد يف مكحتلال ةقء	± 1		
ءنيءابرهكلال ةقائلال اءءام	AC110-220V ، 50/60 زتره		
نيخستلال ةقطنم لوطو فلتختلال بوبنألال مءءو ءاوم صيصخت نمكي			