

Furance راود بوبنأ ةلامإ غارف ربتخم ل

رصن عل م قر: KT-RTF



ةمدقم

راودل نرفل تامادختسا ددعت فشتك ، فيفجتل او ، سيكلكل يلاثم : ربتخمل ةلعل ةراجل تاجرد تالعاتو ، ديبلتلاو ليديتل ةلباقل ةلامإل او نارودل فئاظو تائيبو غارفل ةبسانم . لثمأل نيخستلل ديزملا ملعت . اهيف مكحتل متي يتلا وجل أنأل!

ديزملا فرع

| نرفل جذومن | KT-RTF12 | KT-RTF14 | KT-RTF16 |
|---|--|-----------------|----------|
| ةراخ ةجرد . يلعلأ | 1200 °C | 1400 | 1600 |
| ةتبات لمع ةراخ ةجرد | 1100 | 1300 | 1500 |
| نيخستل لدعم | 0-20 °C / ةقيقد | 0-10 °C / ةقيقد | |
| نرفل بوبنأ ةدام | ءاقنل يلاع زتراوكلا | Al2O3 / Si3N4 | |
| نارودل ةعرس | ةقيقدل يف ةرود 0-20 | | |
| رادنالا ةيواز | ةجرد -5-30 | | |
| نرفل بوبنأ رطق | م 30/40/60/80/100/120/150/230/280 | | |
| ةدحاولا نيخستل ةقطنم لوط | م 300/450/600/800 | | |
| متخل غارف لولم | ةققل عم SS 304 فش | | |
| ةفرعل ةدام | ةنيابايل انيمولأل فايلأ | | |
| نيخستل رصنع | Cr2Al2Mo2 كالسأل فئاقل | SiC | MoSi2 |
| ةراجل ةجرد راعشتسا زاخ | K. عون | S. عون | ب عون |
| ةراجل ةجرد يف مكحت | سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاخ / PID يمقر مكحت زاخ | | |
| ةراجل ةجرد يف مكحتل ةقد | ± 1 | | |
| ةنيابرهكل ةقاطال تادام | زتره 50/60 ، AC110-220V | | |
| نيخستل ةقطنم لوطو فلختخم ل بوبنأل مجحو داوم صيصخت نمي | | | |