

Furance راود بوبنأ ةلامإ غارف ربتخملا

رصنعلال مقر: KT-RTF



ةمدقم

راودلا نرفلا تامادختسا ددعت فشكتا ، فيفجتل او ، سيككتل يلاثم :ربتخملل ةلعلال ةراجل تاجردت الءافو ، ديبلل او ليدعتلل ةلباقل ةلامإ او نارودلا فئاظو تائيبو غارفلل ةبسانم .لثمألا نيخستلل ديزملا ملعت .اهي فمكحتلا متي يتلا وچلا نألا!

ديزملا فرعا

نرفلا ءومن	KT-RTF12	KT-RTF14	KT-RTF16
ءراخ ةءرد .ىلءالا	1200 °C	1400	1600
ءءبات لمء ةراخ ةءرد	1100	1300	1500
نيخستلا لدعم	0-20 °C / ةقيد	0-10 °C / ةقيد	
نرفلا بوبنأ ةدام	ءاقنلا يلاء زتراوكلا	Al2O3 / Si3N4	
نارودلا ءعرس	0-20 ةقيدلا يف ءرود		
رادنالا ءيواز	ءرد -5-30		
نرفلا بوبنأ رطق	30/40/60/80/100/120/150/230/280 مم		
ءءاولا نيخستلا ةقطنم لوط	300/450/600/800 ملم		
مءءللا غارف لولم	0 ءءل عم SS 304 ءءش		
ءفرءلا ةدام	ءنيءابالا انيمولألا فءالا		
نيخستلا رصنع	Cr2Al2Mo2 كئالسال فئاقل	SiC	MoSi2
ءراخلا ءءرد راعشءسا زاھ	K. ءون	S. ءون	ب ءون
ءراخلا ءءرد يف مكحت	سمللاب لمعت ءشءب PID مكحت زاھ / PID يمقر مكحت زاھ		
ءراخلا ءءرد يف مكحتلا ءقد	± 1		
ءنيءابءلكلا ءقائلا ءءءام	AC110-220V ، 50/60 زءره		
نيخستلا ءقطنم لوطو فلءءملا بوبنألا مءءو ءاوم صيصءء نمءي			