

ةيلع انحط ةنحطم ،ةيرب تخم لةيزازت هال اتاني عة انحطم اتاني عة لري ضحتل ةعرسلال

PSZM :رصنع ال مقر



ةمدقم

ةيلع ةيرب تخم لةيزازت هال اتاني عة انحطم
ةعرسلال اتاني عة انحط لةممصم ةءافك
يكي لورديه تيبتت اتاريخب زيمتت
وأ ذالوفل نم ةنيتم انحط ةي عوأ ،يكي تاموت وأ
لزع لك يهو ،ةجدم ةقيقد اتقؤم و ،كي ماري سلال
لصت ةموعن لال قئاف انحط لال عة ردقو ،توصلل
تارابت خلال (mesh) ةكبش 300 ل
ةمدقم لةيل لحتل

ديزل مفرع

قيبطت	فصول	ةيسيئرل ةءافال
فاشكتساو ايجولويج ل ني دعتال	ةيسيئرل ةعشأل ليلحتل روصالو ،تامخالو ،نداعمالو ،بلل اتاني عة انحط ICP-MS و (XRF) ةيرولفل	لل ةبالصل ةديش روصال اتاني عة ليلقت ةني عة نادقف نود معان قو حسم
رابتخاو نداعمال ملع نحط	لبق نداعمال ازاركم و ،ديبلت داوم و ،بلصل تبخو ،ةيدي دحل كئابل سلال انحط رصنع لال ةيئي ميكي تارابتخال	تاجت مالم عم لماعتت لمحتل ةديش انحط ةي كرح ةي لال ةطشاكل ةني دمعالم ةيوناتل
ءابل داومو تنمسأل	داومال قياسي سم و ،ني طالو ،سببالو ،يري جال رخالو ،تنمسأل ركنل ريصحت ةدوعل نامضل ةيئي خال ماخل	ةقيقد جئاتن نامضل ةحوم تاجرم ةموعن رفوي ةوقوالو تارابتخال
كي ماري سلال و اجزل ةسده	نيقتل كي ماري سلالو ،تاكلي سلالو ،ةجاجزل داومالو ،ماخل زتراولك ليلقت ةلتي ثلث نداعمال ثولت نود معان ءارح ل	ةني عة لاقن لال طفاحت ةنيقتل كي ماري س ةي عوأ رفوتت رزنل ةيكي لال
ةيئي بل ليلحتل ةبرل	تاياफल اتافوصم و ،عاقال بساورو ،ةأمحالو ،ةففم لحتل اتاني عة انحط ةيئي بل لالتمال تارابتخال ةيئي بل	ةربك تاعفد ماحل جلاعت ةي عوالا ةدعتم ةيزاومت اتاريخ ةءافك
ةبقارمو ةطاطل تاطم محف ةدو	بيبرقتل ليلحتل يوناتل دوقوالو ،دامرالو ،كوكال محفو ،محف ل ريصحت محرارح ةيئي ديحتو	جتانل ةرياطتمال تانوكمال روهت عنمي عري سلال انحط طرفمال ءارحال مكراتن
ةيوناتل ماخل داومال ريودت ةداعو	هريودت داومال يندعمال ماكلرل و ،قرخال تبخو ،ةنيورتكل ةدخال انحط ةيوناتل دراومال دادرستل تارابتخال	ةبالصل تاويو سسم ربغ تامادختسالا ةدعتم ءعلاعم ءردق ةفلحتل داومال

ل ملام تافصولال	PSZM-100	PSZM-200	PSZM-100x2	PSZM-100x3	PSZM-100x4	PSZM-100x6
رصنع ءعاق ل ملام	PSZM-100	PSZM-200	PSZM-100x2	PSZM-100x3	PSZM-100x4	PSZM-100x6
محمص قأ ةي دعت	≤ 13 مم	≤ 20 مم	≤ 13 مم	≤ 13 مم	≤ 13 مم	≤ 13 مم
تاميسج مح ل ملام	≤ 80-300 ءكبش	≤ 80-300 ءكبش	≤ 80-300 ءكبش	≤ 80-300 ءكبش	≤ 80-300 ءكبش	≤ 80-300 ءكبش
ةني عة ل ةي عة لال	مح 100	مح 200	مح 100 × 2	مح 100 × 3	مح 100 × 4	مح 100 × 6
كرحمال ءقاط	طاو وليكي 1.1	طاو وليكي 1.1	طاو وليكي 1.1	طاو وليكي 1.5	طاو وليكي 1.5	طاو وليكي 2.2
تازارطل اعوان ةي عة ل	Y ءونل / B ءونل	Y ءونل / B ءونل	Y ءونل / B ءونل	Y ءونل / B ءونل	Y ءونل / B ءونل	Y ءونل / B ءونل

تافصاوم لىم اعم	PSZM-100	PSZM-200	PSZM-100x2	PSZM-100x3	PSZM-100x4	PSZM-100x6
تېبىتلىق	يىلغونىل (B) جىمىم تىقۇم / يىلغونىل (Y) يىلغونىل تىبىتلىق	يىلغونىل (B) جىمىم تىقۇم / يىلغونىل (Y) يىلغونىل تىبىتلىق	يىلغونىل (B) جىمىم تىقۇم / يىلغونىل (Y) يىلغونىل تىبىتلىق	يىلغونىل (B) جىمىم تىقۇم / يىلغونىل (Y) يىلغونىل تىبىتلىق	يىلغونىل (B) جىمىم تىقۇم / يىلغونىل (Y) يىلغونىل تىبىتلىق	يىلغونىل (B) جىمىم تىقۇم / يىلغونىل (Y) يىلغونىل تىبىتلىق
داوم تارايىخ	يىلغونىل (B) جىمىم تىقۇم / يىلغونىل (Y) يىلغونىل تىبىتلىق	يىلغونىل (B) جىمىم تىقۇم / يىلغونىل (Y) يىلغونىل تىبىتلىق	يىلغونىل (B) جىمىم تىقۇم / يىلغونىل (Y) يىلغونىل تىبىتلىق	يىلغونىل (B) جىمىم تىقۇم / يىلغونىل (Y) يىلغونىل تىبىتلىق	يىلغونىل (B) جىمىم تىقۇم / يىلغونىل (Y) يىلغونىل تىبىتلىق	يىلغونىل (B) جىمىم تىقۇم / يىلغونىل (Y) يىلغونىل تىبىتلىق
توصىل لىزى	يىلغونىل (B) جىمىم تىقۇم / يىلغونىل (Y) يىلغونىل تىبىتلىق	يىلغونىل (B) جىمىم تىقۇم / يىلغونىل (Y) يىلغونىل تىبىتلىق	يىلغونىل (B) جىمىم تىقۇم / يىلغونىل (Y) يىلغونىل تىبىتلىق	يىلغونىل (B) جىمىم تىقۇم / يىلغونىل (Y) يىلغونىل تىبىتلىق	يىلغونىل (B) جىمىم تىقۇم / يىلغونىل (Y) يىلغونىل تىبىتلىق	يىلغونىل (B) جىمىم تىقۇم / يىلغونىل (Y) يىلغونىل تىبىتلىق